



StyliD PremiumWhite – mélange parfait entre excellente qualité de lumière et économies d'énergie pour les détaillants de mode

StyliD PremiumWhite

Si vous voulez bénéficier d'une qualité de lumière et d'un rendu des couleurs de haute qualité pour votre magasin sans transiger sur les économies d'énergie, StyliD PremiumWhite saura combler toutes vos attentes. Cette solution stimulante produit les mêmes effets de lumière étincelants que l'éclairage conventionnel CDM. La transition vers les LED pourra donc se faire en toute confiance !

Avantages

- PremiumWhite, un rendu équivalent à une CDM Elite !
- Une lumière naturelle et chaude produisant des couleurs et des blancs magnifiques
- Excellente efficacité (>85 lm/W)

Fonctions

- IRC >90
- Réflecteurs PerfectAccent
- Efficacité lumineuse équivalente à CCT 930
- SDCM3
- Positionnement de la couleur de la lumière en dessous du lieu des corps noirs (comme pour les CDM)

Application

- Magasins de mode et de mobilier
- Zones d'hospitalité (hôtels)

Descriptions


Type	ST740T (compact, version rail 3C) ST740C (compact, version patère)
Source lumineuse	Module LED
système	18.5 W (LED17S) 30.5 W (LED27S)
Largeur de faisceau	MB : 24 ° (LED17S), 29 ° (LED27S) WB : 36 ° (LED17S), 35 ° (LED27S) MB LIN (MB + lentille ovale) : 41 x 28 ° (LED17S), 40 x 36 ° (LED27S) WB LIN (WB + lentille ovale) : 53 x 33 ° (LED17S), 42 x 36 ° (LED27S)
Flux lumineux	1 800 ou 2 800 lm
Couleur de source de lumière	Blanc premium avec IRC>90 (PW9)
Température de couleur corrélée	3 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 90
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	50 000 heures

Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + 35 °C
Taux de défaillance du ballast	1 % pour 5 000 heures
Pilote	Intégré
Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Matériau	Boîtier d'appareillage : plastique Tête et dissipateur thermique : fonte d'aluminium Cache avant : acrylique ou verre
Commande	Noir (BK, RAL9004) Blanc (WH, RAL9003) Blanc-Noir (WH-BK, RAL9003-RAL9004) Aluminium brossé-noir (ALU-BK, ALU-RAL9004) Argent-noir (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Cache optique	Transparent avec de petites dents (pour faisceau semi-intensif) Transparent avec feuille de diffuseur (pour d'autres faisceaux)
Connexion	Connecteur sur rail 3C ou connecteur DALI
Installation	Sur rail 3 allumages Individuelle ; montage par vis

Versions



Détails sur le produit



Vue éclatée

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes +10 à +40 °C

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02

Code d'indice de protection IP20

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120 °

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection CEI Classe de sécurité II

Cache optique/type de l'objectif GC

Driver inclus Oui

Marquage ENEC Marquage ENEC

Essai au fil incandescent F

Accessoires de protection contre l'éblouissement Non

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s

Source lumineuse de substitution Non

Nombre d'unités d'appareillage 1 unit

Nombre de sources lumineuses 1

Type d'optique MB

Code de la famille de produits ST740T

Marquage UL Non

Performances Initiales (Conforme IEC)

Chromaticité initiale (0.42, 0.38) SDCM <3

Température de couleur proximale initiale 3000 K

Température Indice de rendu des couleurs ≥90

Tolérance du flux lumineux +/-10%

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximum
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	-
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	-

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	Non
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Oui
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Non

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	LED27S

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Oui
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	LED39S

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	LED39S
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	LED49S

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	LED49S

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	105,88235294117646 lm/W	2700 lm	25.5 W
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	98,98989898989899 lm/W	4900 lm	49.5 W
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	98,98989898989899 lm/W	4900 lm	49.5 W

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	Noir
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Blanc
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Blanc
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	Blanc

