




StyliD PremiumWhite – ideell blanding av enestående lyskvalitet og energisparing for (mote)butikker

StyliD PremiumWhite

Ser du etter høy lyskvalitet og utmerket fargegjengivelse i butikken uten å ville gå på kompromiss med energibesparelser, er StyliD PremiumWhite nøyaktig det du ser etter. Denne spennende løsningen gir samme gnistrende lyseffekt som tradisjonell CDM-belysning. Så nå kan du trygt gå over til LED!

Fordeler

- Naturlig, varmt lys som gir enestående farger og hvitt
- Svært god effektivitet (> 85 lm/W)

Funksjoner

- CRI > 90
- PerfectAccent-reflektorer
- Lyseffektivitet tilsvarende CCT 930
- SDCM3
- Lysfargeplassering under kurven for svart legeme (tilsvarende CDM)

Søknad


- Mote- og møbelbutikker
- Hoteller og restauranter

spesifikasjoner


Type	ST740T (kompakt, versjon med 3C-skinne) ST740C (kompakt, overflatemontert versjon)
Lyskilde	Utskiftbar LED-modul
effekt	18.5 W (LED17S) 30.5 W (LED27S)
Spredningsvinkel	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S) WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S) MB LIN (MB + oval linse): 41° x 28° (LED17S), 40° x 36° (LED27S) WB LIN (WB + oval linse): 53° x 33° (LED17S), 42° x 36° (LED27S)
Lysstrøm	1800 eller 2800 lm
Lyskildefarge	Premium white med CRI > 90 (PW9)
Korrelert fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelse	> 90
Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C

Driftstemperaturområde	+10 til +35 °C
e	
Driverbortfall	1 % for 5000 timer
Driver	Innebygd
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Materialer	Forkoblingsboks: plast Hode og kjøleribbe: formstøpt aluminium Frontdeksel: akryl eller glass
Farge	Svart (BK, RAL9004) Hvit (WH, RAL9003) Hvit-svart (WH-BK, RAL9003-RAL9004) Aluminium, børstet – svart (ALU-BK, ALU-RAL9004) Sølv-svart (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Glass	Klar med kjeper (for mellomstråle) Klar med diffusorfolie (for andre stråler)
Tilkobling	3C-skinnekontakt eller DALI-kontakt
Montering	På 3-faset skinne Enkeltvis, skruemontering


Versions



Produkt detaljer



PerfectAccent – takket være designen gir de nye reflektorene topp effektivitet og en svært jevn lyskjegle og god fargegjengivelse



Perspektivsnitt

Produkt detaljer



PerfectAccent gir en myk og
enhetlig lyskjegle

