



StyliD PremiumWhite – Combinația ideală între calitatea remarcabilă a luminii și consumul redus de energie pentru magazine

StyliD PremiumWhite

Dacă doriți lumină de înaltă calitate și redare superioară a culorilor pentru magazinul dvs., fără a fi nevoie să faceți compromisuri în ceea ce privește consumul de energie, atunci StyliD PremiumWhite este exact ceea ce căutați. Această soluție interesantă asigură același efect de lumină strălucitoare ca iluminatul convențional CDM. Așa că acum puteți face trecerea la LED cu încredere!

Beneficii

- Lumină naturală, caldă, în culori și nuanțe de alb remarcabile
- Eficiență foarte bună (>85 lm/W)

Caracteristici

- CRI >90
- Reflectoare PerfectAccent
- Eficacitate a luminii la nivelul CCT 930
- SDCM3
- Culoarea luminii situată sub poziția corpului negru (similar lămpilor CDM)

Cerere

- Magazine de modă și mobilier
- Zone de primire a oaspeților (hoteluri)

Specificații

Tipul	ST740T (Compact, versiune pe șină cu 3 circuite) ST740C (variantă cu montaj aparent, compactă)
Sursă de lumină	Modul LED substituibil
Puterea	18,5 W (LED17S) 30,5 W (LED27S)
Unghi de distribuție luminoasă	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S) WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S) MB LIN (MB + lentilă ovală): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S) WB LIN (WB + lentilă ovală): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)
Fluxul luminos	1800 sau 2800 lm
Culoare sursă de lumină	Alb superior cu CRI>90 (PW9)
Temperatura de culoare corelată	3000 K
Indice de redare a culorii	> 90
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore

Temperatură ambientală medie	+25 °C
Intervalul temperaturii de funcționare	între +10 și +35 °C
Rată de defectare balast	1 % pentru 5.000 de ore
Balast	Încorporat
Tensiune rețea	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Materialul	Cutie echipament: plastic Cap și radiator termic: aluminiu turnat sub presiune Capac frontal: fibră acrilică sau sticlă
Culoarea	Negru (BK, RAL9004) Alb (WH, RAL9003) Alb-Negru (WH-BK, RAL9003-RAL9004) Aluminiu finisat-negru (ALU-BK, ALU-RAL9004) Argintiu-negru (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Capacul optic	Transparent, cu gheare (pentru fascicul luminos mediu) Transparent, cu folie de difuzie (pentru alte tipuri de fascicul luminos)
Conectare	Conector 3C pe șine sau conector DALI
Montaj	Pe o șină cu 3 circuite Individuală; montare cu șuruburi

Versions



Detalii produs



Vedere descompusă



Application Conditions	
Interval temperatură ambientală	+10 to +40 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Approval and Application	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
General Information	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj de inflamabilitate	F
Accesorii reflector anti-orbire	No
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Număr de surse de lumină	1
Tip de sistem optic	MB
Cod familie de produse	ST740T
Marcaj UL	Nu
Initial Performance (IEC Compliant)	
Cromatică inițială	(0.42, 0.38) SDCM <3
Temperatură de culoare inițială corelată	3000 K
Indice inițial de redare a culorii	≥90
Toleranță flux luminos	+/-10%

General Information

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă	Cod familie lămpi
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	No	LED17S
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	GC	LED27S
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	GC	LED39S

Initial Performance (IEC Compliant)

		Flux	Putere de
		luminos	intrare
Order Code	Full Product Name	inițial	inițială
88447800	ST740T LED17S/ PW930 PSU MB BK	102,40963855421685 lm/W	1700 lm 16.6 W
88448500	ST740T LED27S/ PW930 PSU MB BK	105,88235294117646 lm/W	2700 lm 25.5 W

		Flux	Putere de
		luminos	intrare
Order Code	Full Product Name	inițial	inițială
97300400	ST740T LED39S/ PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm 38.5 W

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Culoare
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	BK
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	BK

Order Code	Full Product Name	Culoare
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	WH

