



StyliD PremiumWhite – ideálna kombinácia vynikajúcej kvality svetla a úspory energie pre predajcov (módneho oblečenia)

StyliD PremiumWhite

Ak pre svoj obchod potrebujete vysokú kvalitu svetla a podania farieb bez zníženia úspory energie, potom je svetidlo StyliD PremiumWhite presne to, čo hľadáte. Toto veľmi zaujímavé riešenie poskytuje rovnaké žiarivé svetelné efekty ako konvenčné osvetlenie s výbojkami CDM. Takže teraz môžete bez obáv prejsť na LED technológiu!

Výhody

- Prirodzené, teplé biele svetlo s vynikajúcim podaním farieb, vrátane bielej
- Veľmi dobrá účinnosť (> 85 lm/W)

Vlastnosti

- CRI >90
- Reflektory PerfectAccent
- Svetelný výkon porovnateľný s CCT 930
- SDCM3
- Farba svetla blízka farbe svetla CDM výbojok)

Aplikácie

- Predajne s módnym oblečením a nábytkom
- Priestory zabezpečujúce ubytovacie a stravovacie služby (hotely)

Špecifikácia


Typ	ST740T (compact do 3C - trojobvodovej lišty) ST740C (compact -prísadená montáž)
Svetelný zdroj	Vymeniteľný modul LED
Výkon	18.5 W (LED17S) 30.5 W (LED27S)
Uhol vyžarovania	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S) WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S) MB LIN (MB + oválna šošovka): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S) WB LIN (WB + oválna šošovka): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)
Svetelný tok	1 800 alebo 2 800 lm
Farba svetelného zdroja	Prémiová biela s indexom CRI > 90 (PW9)
Náhradná teplota chromatickosti	3 000 K
Index podania farieb	> 90
Stredná životnosť L70B50	70 000 hodín
Stredná životnosť L80B50	50 000 hodín
Stredná životnosť L90B50	25 000 hodín

Priemerná teplota okolia	+25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	+10 až +35 °C
Poruchovosť napájania	1 % pre 5 000 hodín
Napájač	Zabudovaný
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Materiál	Napájacia skrinka: plast Hlava a chladič: tlakový odliatok hliníka Predný kryt: akrylát alebo sklo
Farba	Čierna (BK, RAL9004)) Biela (WH, RAL9003) Biela – čierna (WH-BK, RAL9003 – RAL9004) Brúsený hliník – čierna (ALU-BK, ALU-RAL9004) Strieborná-čierna (SI-BK, RAL9006 – RAL9004)
Optický kryt	Číry s čelustami (pre stredné vyžarovanie) Číry s difúznou fóliou (pre ostatné vyžarovania)
Zapojenie	Konektor do 3C lišty alebo DALI konektor
Montáž	Do 3C lišty Samostatná, montáž priskrutkovaním

Versions



Podrobnosti o produkte



PerfectAccent – vďaka špeciálnemu dizajnu poskytujú nové reflektory najlepšiu účinnosť vo svojej triede, jasný lúč a rovnomernosť farieb na vysokej úrovni.



Schematické zobrazenie



Reflektory PerfectAccent poskytujú plynulý a homogénny lúč vysokej kvality.

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 to 240 V
-----------------	--------------

Všeobecné informácie

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 °
Značka CE	CE mark
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	ENEC mark
Značka horľavosti	F
Príslušenstvo clony proti oslneniu	No
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Počet svetelných zdrojov	1
Typ optiky	MB
Kód radu produktov	ST740T
Značka UL	Nie

Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.42, 0.38) SDCM <3
Poč. náhradná teplota chromatickosti	3000 K
Poč. index podania farieb	≥90
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu/šošovky	Kód radu svetelného zdroja
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	No	LED17S
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	GC	LED27S
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	GC	LED39S

Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná účinnosť LED svetidla	Počiatočný svetelný tok	Počiatočný príkon
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	102,40963855421685 lm/W	1700 lm	16.6 W
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	105,88235294117646 lm/W	2700 lm	25.5 W

Order Code	Full Product Name	Počiatočná účinnosť LED svetidla	Počiatočný svetelný tok	Počiatočný príkon
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W

Mechanické časti a teleso

StyliD PremiumWhite

Order Code	Full Product Name	Farba
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	Čierna
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	Čierna

Order Code	Full Product Name	Farba
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Biela

