



# Philips Ledinaire Painel G3

## Ledinaire Painel G3

A gama de painéis Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) apresenta uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que vêm com os elevados níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível, esta última geração de painéis de iluminação LED Ledinaire de 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm e 600 x 1200 foi concebida para iluminação difusa e confortável numa ampla gama de aplicações de iluminação geral. A nossa gama de painéis de iluminação Ledinaire também está disponível com acessórios para fácil instalação em diferentes tipos de tetos — exatamente o que precisa.

### Benefícios

- Permite mudar facilmente luminárias convencionais
- Poupança direta de 40%
- Superfície de luz muito uniforme
- Fácil instalação e longa duração de vida que reduz a manutenção
- Extraplano

### Características

- Luminária encastrada com tecnologia LED da família Ledinaire, superfície uniforme de luz
- Materiais: corpo de aço e difusor de plástico
- Versões: quadrada, UGR<19 (OC) e UGR>19(NOC)
- Cor: branco
- Equipamento incluído
- Instalação: tetos modulares de perfil à vista. Disponíveis acessórios para tetos de gesso e para montagem suspensa e saliente
- Temperatura de cor: 4000K e 6500K
- Driver incluído na caixa e a possibilidade de armazenamento individualizado

# Ledinaire Painel G3

## Aplicação

- Iluminação geral
- Corredores
- Salas de espera
- Hospitais
- Entradas

## Versions

Ledinaire Panel PSD All-in  
830\_835\_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel G5 30x120





Ledinaire Panel PSU All-in  
830\_835\_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel All-in PSU 60x60











## Desenho dimensional




Ledinaire Painel G3

Desenho dimensional



# Ledinaire Painei G3

## Desenho dimensional



## Detalhes do produto



DC plug



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 3000K

# Ledinaire Painei G3

## Detalhes do produto



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSU ON OFF Driver Open  
connector




Ledinaire Panel G5 PSD DALI  
Driver Open connector



UGR22 optical exit window




Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSD ON OFF Driver Closed  
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI  
Driver Closed connector




Ledinaire panel gen 4 PSD driver  
and closed connector




Ledinaire panel G4 Driver +  
connection wires

# Ledinaire Painei G3

## Detalhes do produto



White Quick connector+wire-closed



White Quick connector +wire-open




Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector



Panel front view




DC plug open with driver and panel




White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire panel G4 Backside W60L60

# Ledinaire Paineil G3

## Detalhes do produto

Ledinaire Panel RC065B Square  
backside



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside-PSU driver and  
connector



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU  
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSU ON OFF Driver Closed  
connector



DC plug closed with driver and  
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 4000K



# Ledinaire Painel G3

## Detalhes do produto



Ledinaire panel gen 4 PSD driver and open connector



UGR19 optical exit window



Ledinaire Panel 4100lm backside



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and closed connector



Multicolour switch panel, CCT switch panel



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B\_RC066B Square-backside-PSU driver and connector



Multicolour switch panel, CCT switch panel

Ledinaire Painel G3

| Informações gerais                                                                         |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Driver incluído                                                                            | Sim                                                  |
| Marca ENEC                                                                                 | -                                                    |
| Marca de inflamabilidade                                                                   | Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis |
| Teste de resistência do cabo                                                               | Temperatura 650 °C, duração 30 s                     |
| Número de unidades de equipamento                                                          | 1 unidade                                            |
| Caraterísticas técnicas da luz                                                             |                                                      |
| Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3 | 1                                                    |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas                                                   |                                                      |
| Frequência de linha                                                                        | 50 or 60 Hz                                          |
| Características mecânicas e compartimento                                                  |                                                      |
| Cor do compartimento                                                                       | Branco                                               |
| Aprovação e aplicação                                                                      |                                                      |
| Classe de proteção IEC                                                                     | Classe de segurança II                               |
| Código de proteção mecânica contra impactos                                                | IK02                                                 |

Informações gerais

| Order Code | Full Product Name                        | Marca CE | Fonte de luz substituível |
|------------|------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC         | Sim      | Não                       |
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC          | Sim      | Não                       |
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | Sim      | Não                       |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | Sim      | Não                       |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | Marca CE | -                         |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | Sim      | Não                       |
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | Sim      | Não                       |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | Sim      | Não                       |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | Sim      | Não                       |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | Marca CE | -                         |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | Sim      | Não                       |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | Sim      | Não                       |
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | Sim      | Não                       |
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | Marca CE | -                         |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | Marca CE | -                         |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | Marca CE | -                         |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | Marca CE | -                         |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | Marca CE | -                         |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Marca CE | -                         |
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC      | Marca CE | -                         |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | Marca CE | -                         |
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC       | Marca CE | -                         |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Marca CE | -                         |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | Marca CE | -                         |

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Tipo "Tudo incluído"             | Ângulo de feixe da fonte de luz | Temperatura de cor correlacionada | Color rendering index (CRI) |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC         | -                                | -                               | 4000 K                            | ≥80                         |
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC          | -                                | -                               | 4000 K                            | ≥80                         |
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | -                                | -                               | 3000 K                            | ≥80                         |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | -                                | -                               | 3000 K                            | ≥80                         |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | "All-in" Multi Color Temperature | 90 °                            | Selectable                        | 80                          |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | -                                | -                               | 4000 K                            | ≥80                         |

| Order Code | Full Product Name                        | Tipo "Tudo incluído"             | Ângulo de feixe da fonte de luz | Temperatura de cor correlacionada | Color rendering index (CRI) |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | -                                | -                               | 6500 K                            | ≥80                         |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | -                                | -                               | 4000 K                            | ≥80                         |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | -                                | -                               | 6500 K                            | ≥80                         |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | "All-in" Multi Color Temperature | 90 °                            | Selectable                        | 80                          |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | -                                | -                               | 4000 K                            | ≥80                         |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | -                                | -                               | 3000 K                            | ≥80                         |

Ledinaire Painel G3

| Order    |                                          | Tipo "Tudo                       | Ângulo                   | Temperatura de     | Color                 |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Code     | Full Product Name                        | incluído"                        | de feixe da fonte de luz | cor correlacionada | rendering index (CRI) |
| 50169099 | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | -                                | -                        | 3000 K             | ≥80                   |
| 51672499 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | "All-in" Multi Color Temperature | 90 °                     | Selectable         | 80                    |
| 51673199 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | "All-in" Multi Color Temperature | 120 °                    | Selectable         | 80                    |
| 51651999 | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | -                                | 90 °                     | 4000 K             | 80                    |
| 51652699 | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | -                                | 90 °                     | 4000 K             | 80                    |
| 51653399 | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | -                                | 90 °                     | 6500 K             | 80                    |

| Order    |                                      | Tipo "Tudo | Ângulo                   | Temperatura de     | Color                 |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Code     | Full Product Name                    | incluído"  | de feixe da fonte de luz | cor correlacionada | rendering index (CRI) |
| 51654099 | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW | -          | 120 °                    | 4000 K             | 80                    |
| 51655799 | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC  | -          | 120 °                    | 4000 K             | 80                    |
| 51656499 | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW | -          | 120 °                    | 6500 K             | 80                    |
| 51658899 | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC   | -          | 90 °                     | 4000 K             | 80                    |
| 51659599 | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW | -          | 120 °                    | 4000 K             | 80                    |
| 51660199 | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW  | -          | 90 °                     | 4000 K             | 80                    |

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

| Order    | Full Product                             | Eficiência luminosa | Fluxo    | Tipo de                | Medida de                                   |
|----------|------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| Code     | Name                                     | (nominal) (Nom.)    | Luminoso | ótica                  | visibilidade do efeito estroboscópico (SVM) |
| 36926699 | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC         | 93 lm/W             | 4.100 lm | Abertura de feixe 120° | 0,4                                         |
| 53064599 | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC          | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 90°  | 0,4                                         |
| 53065299 | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 90°  | 0,4                                         |
| 53066999 | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 120° | 0,4                                         |
| 51697799 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | 120 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 90°  | -                                           |
| 38647499 | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 90°  | 0,4                                         |

| Order    | Full Product                             | Eficiência luminosa | Fluxo    | Tipo de                | Medida de                                   |
|----------|------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| Code     | Name                                     | (nominal) (Nom.)    | Luminoso | ótica                  | visibilidade do efeito estroboscópico (SVM) |
| 36204599 | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 90°  | 0,4                                         |
| 79180399 | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 120° | 0,4                                         |
| 36206999 | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 120° | 0,4                                         |
| 51698499 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | 120 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 90°  | -                                           |
| 50127099 | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 120° | 0,4                                         |
| 50168399 | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | 100 lm/W            | 3.400 lm | Abertura de feixe 90°  | 0,4                                         |

Ledinaire Painel G3

| Order Code | Full Product Name                        | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | Fluxo Luminoso | Tipo de ótica          | Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM) |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | 100 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 90°  | 0,4                                                   |
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 90°  | -                                                     |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 120° | -                                                     |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 90°  | -                                                     |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 90°  | -                                                     |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 90°  | -                                                     |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 120° | -                                                     |

Funcionamento e caraterísticas elétricas

| Order Code | Full Product Name                        | Tensão de entrada | Consumo de Energia |
|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC         | 220-240 V         | 44 W               |
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC          | 220-240 V         | 34 W               |
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | 220-240 V         | 34 W               |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | 220-240 V         | 34 W               |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | 220-240 V         | 34 W               |
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | 220-240 V         | 34 W               |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | 220-240 V         | 34 W               |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | 220-240 V         | 34 W               |

| Order Code | Full Product Name                    | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | Fluxo Luminoso | Tipo de ótica          | Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM) |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC  | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 120° | -                                                     |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 120° | -                                                     |
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC   | 120 lm/W                             | 3.400 lm       | Abertura de feixe 90°  | -                                                     |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW | 120 lm/W                             | 4.100 lm       | Abertura de feixe 120° | -                                                     |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW  | 120 lm/W                             | 4.100 lm       | Abertura de feixe 90°  | -                                                     |

| Order Code | Full Product Name                        | Tensão de entrada | Consumo de Energia |
|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | 220-240 V         | 34 W               |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | 220-240 V         | 34 W               |
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | 220-240 V         | 34 W               |
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | 220 a 240 V       | 28 W               |

Ledinaire Painel G3

| Order Code | Full Product Name                       | Tensão de entrada | Consumo de Energia |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60<br>NOC CFW | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60<br>NOC SC  | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60<br>NOC CFW | 220 a 240 V       | 28 W               |

| Order Code | Full Product Name                       | Tensão de entrada | Consumo de Energia |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60<br>OC SC   | 220 a 240 V       | 28 W               |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60<br>NOC CFW | 220 a 240 V       | 34 W               |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60<br>OC CFW  | 220 a 240 V       | 34 W               |

Temperatura

| Order Code | Full Product Name                           | Ampla intervalo de temperatura ambiente |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC            | -10 a +25 °C                            |
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC             | -10 a +25 °C                            |
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC             | -10 a +25 °C                            |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC            | -10 a +25 °C                            |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60<br>OC SC | -10 a +35 °C                            |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC             | -10 a +25 °C                            |
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC             | -10 a +25 °C                            |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC            | -10 a +25 °C                            |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC            | -10 a +25 °C                            |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120<br>OC SC | -10 a +35 °C                            |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC<br>BN      | -10 a +35 °C                            |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU<br>W60L60 OC  | -10 a +35 °C                            |
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD<br>W60L60 OC  | -10 a +35 °C                            |

| Order Code | Full Product Name                           | Ampla intervalo de temperatura ambiente |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60<br>OC SC | -10 a +35 °C                            |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60<br>NOC SC | -10 a +35 °C                            |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC<br>CFW      | -10 a +35 °C                            |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC          | -10 a +35 °C                            |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW         | -10 a +35 °C                            |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC<br>CFW     | -10 a +35 °C                            |
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC         | -10 a +35 °C                            |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC<br>CFW     | -10 a +35 °C                            |
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC          | -10 a +35 °C                            |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC<br>CFW     | -10 a +35 °C                            |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW         | -10 a +35 °C                            |

Controles e regulação

| Order Code | Full Product Name                        | Regulável |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC         | Não       |
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC          | Sim       |
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | Não       |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | Não       |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | Sim       |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | Não       |
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | Não       |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | Não       |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | Não       |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | Não       |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | Não       |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | Não       |

| Order Code | Full Product Name                        | Regulável |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | Sim       |
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | Não       |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | Não       |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | Não       |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | Não       |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | Não       |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Não       |
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC      | Não       |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | Não       |
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC       | Sim       |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Não       |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | Não       |

Aprovação e aplicação

Ledinaire Painel G3

| Order Code | Full Product Name                        | Código de proteção de entrada |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC         | IP20                          |
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC          | IP20                          |
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | IP20                          |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | IP20                          |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | IP20/40                       |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | IP20                          |
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | IP20                          |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | IP20                          |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | IP20                          |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | IP20/40                       |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | IP20                          |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | IP20                          |

| Order Code | Full Product Name                        | Código de proteção de entrada |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | IP20                          |
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | IP20/40                       |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | IP20/40                       |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | IP20/40                       |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | IP20/40                       |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | IP20/40                       |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | IP20/40                       |
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC      | IP20/40                       |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | IP20/40                       |
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC       | IP20/40                       |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | IP20/40                       |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | IP20/40                       |

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

| Order Code | Full Product Name                        | Cromaticidade inicial                    | Tolerância do fluxo luminoso |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC         | (0.38, 0.38) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC          | (0.38, 0.38) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | (0.43, 0.40) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | (0.43, 0.40) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5 | -10% / +10%                  |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | (0.38, 0.38) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | (0.31, 0.33) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | (0.38, 0.38) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | (0.31, 0.33) SDCM≤5                      | +/-10%                       |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5 | -10% / +10%                  |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | +/-10%                       |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | +/-10%                       |

| Order Code | Full Product Name                        | Cromaticidade inicial                    | Tolerância do fluxo luminoso |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | +/-10%                       |
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5 | -10% / +10%                  |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5 | -10% / +10%                  |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | (0.31, 0.33) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC      | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | (0.31, 0.33) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC       | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     | -10% / +10%                  |

Condições de aplicação

| Order Code | Full Product Name                | Nível de regulação máximo | Adequado para uma comutação aleatória |
|------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 36926699   | RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC | -                         | Sim                                   |

| Order Code | Full Product Name               | Nível de regulação máximo | Adequado para uma comutação aleatória |
|------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 53064599   | RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC | 10%                       | Sim                                   |

Ledinaire Painel G3

| Order Code | Full Product Name                        | Nível de regulação máximo | Adequado para uma comutação aleatória |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 53065299   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC          | -                         | Sim                                   |
| 53066999   | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC         | -                         | Sim                                   |
| 51697799   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | 1%                        | Não aplicável                         |
| 38647499   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC          | -                         | Não aplicável                         |
| 36204599   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC          | -                         | Não aplicável                         |
| 79180399   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         | -                         | Sim                                   |
| 36206999   | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC         | -                         | Sim                                   |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 50127099   | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN      | -                         | Sim                                   |
| 50168399   | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC  | -                         | Sim                                   |
| 50169099   | RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC  | 3%                        | Sim                                   |

| Order Code | Full Product Name                        | Nível de regulação máximo | Adequado para uma comutação aleatória |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51651999   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW      | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51652699   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC       | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51655799   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC      | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51658899   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC       | 1%                        | Não aplicável                         |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Não aplicável             | Não aplicável                         |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | Não aplicável             | Não aplicável                         |

