

Performanță de încredere. În fiecare zi.

Panou Ledinaire

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și accesibile, această ultimă generație de aparate de iluminat LED Panel Ledinaire de 600 x 600 mm sunt proiectate pentru iluminare difuză și confortabilă pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Gama noastră de aparate de iluminat cu panouri Ledinaire este disponibilă și cu accesorii pentru instalarea ușoară pe diferite tipuri de tavane – exact ceea ce aveți nevoie

Beneficii

- Fără riscuri, performanță de încredere
- Calitate bună, ușor de utilizat
- Selectare ușoară a produselor, fără confuzii
- Versiuni inovatoare de control al iluminatului de bază și a celui multicolor universal
- Gamă largă

Caracteristici

- 3400 lm/3600 lm/4100 lm: L80 la 50.000 h, L70 la 75.000 h și garanție de 3 ani
- IP20/IP40
- Conectori: conectori rapizi albi și cabluri aeriene
- Dimensiuni: 60 x 60 mm/62 x 62 mm/30 x 120 mm/60 x 120 mm
- Redarea culorilor: CRI 80 la SDCM de <5; 3000 K/3500 K/4000 K/6500 K
- PSU/PSD
- Eficacitate: 120 lm/W
- Universal: 3000 K, 3500 K și 4000 K într-un singur aparat de iluminat
- Iluminat de urgență prin kit de iluminat de urgență independent

Panou Ledinaire

Cerere

- Birouri
- Sănătate
- Educație
- Clădiri publice
- Retail

Versions

Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC





Ledinaire Panel All-in PSU 60x60




Ledinaire panel G4 W62L62



Cote




Cote



Panou Ledinaire

Cote



Detalii produs

Ledinaire panel G4 Backside
W62L62




DC plug




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed



Detalii produs




Panel flywires CFW + backside panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



UGR22 optical exit window



Ledinaire panel gen 4 PSD driver
and closed connector



Ledinaire panel G5 frame and
optical area 60x120



White Quick connector+wire-
closed



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside

Detalii produs




White Quick connector +wire-open



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector



DC plug open with driver and panel



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging



Ledinaire panel G4 Backside W60L60



Ledinaire Panel RC065B Square backside

Panou Ledinaire

Detalii produs



Ledinaire panel G4_BN frame and optical area 62x62



Ledinaire Panel Gen 5- RC065B_RC066B Square- backside-PSU driver and connector



Ledinaire Panel Gen 5- RC065B_RC066B Square- backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Closed connector



DC plug closed with driver and panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 4000K

Detalii produs



Ledinaire panel gen 4 PSD driver and open connector



UGR19 optical exit window



Ledinaire Panel 4100lm backside



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside-PSU driver and Flywire



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and closed connector



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Informații generale	
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Marcaj CE	Marcaj ENEC	Sursă de lumină
				Înlocuibilă
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Da	-	Nu
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Da	-	Nu
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Da	-	Nu
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Da	-	Nu
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Da	-	Nu
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Da	-	Nu
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Da	-	Nu
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Da	-	Nu
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Marcaj CE	-	-
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Da	-	Nu
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Da	-	Nu
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Da	-	Nu
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Da	-	Nu
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Marcaj CE	-	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Marcaj CE	-	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Marcaj CE	-	-
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Marcaj CE	-	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Marcaj CE	-	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Marcaj CE	-	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Marcaj CE	-	-

		Sursă de lumină		
Order Code	Full Product Name	Marcaj CE	Marcaj ENEC	înlocuibilă
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Marcaj CE	-	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Marcaj CE	-	-
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Marcaj CE	-	-
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Marcaj CE	-	-
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Da	Marcaj ENEC	Nu

Date tehnice lumină (1/2)

			Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor
Order Code	Full Product Name	All-in Type	sursă de lumină	corelată (nom.)	(IRC)
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-	4000 K	≥80
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	-	6500 K	≥80
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	-	6500 K	≥80
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	80
50126399	RC065B LED34S/840	-	-	4000 K	≥80
			Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor
Order Code	Full Product Name	All-in Type	sursă de lumină	corelată (nom.)	(IRC)
	PSU W60L60 OC BN				
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	4000 K	≥80
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	4000 K	≥80
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-	4000 K	≥80
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-	120 °	4000 K	80
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	80
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 °	3000 K	80
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	80
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	6500 K	80
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	6500 K	80

Panou Ledinaire

			Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a
Full Product			sursă de lumină	corelată (nom.)	colorilor (IRC)
Order Code	Name	All-in Type			
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	80
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	4000 K	80
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	80
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU	-	120 °	4000 K	80

			Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a
Full Product			sursă de lumină	corelată (nom.)	colorilor (IRC)
Order Code	Name	All-in Type			
	W60L60 NOC CFW CL				
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-	90 °	4000 K	80
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-	4000 K	≥80

Date tehnice lumină (2/2)

			Randament luminos	Tip de sistem	Valoare efect
Full Product			(nominal)	de sistem	stroboscopic
Order Code	Name	(nom.)	Flux luminos	optic	(SVM)
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	93 lm/W	4.100 lm	Unghi fascicul 120°	0,4
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	0,4
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	0,4
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 120°	0,4
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	0,4
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	0,4
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 120°	0,4
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 120°	0,4
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	-

			Randament luminos	Tip de sistem	Valoare efect
Full Product			(nominal)	de sistem	stroboscopic
Order Code	Name	(nom.)	Flux luminos	optic	(SVM)
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	0,4
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	0,4
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 120°	0,4
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 120°	0,4
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	120 lm/W	6.000 lm	Unghi fascicul 120°	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	120 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 120°	-
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU	120 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	-

Panou Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Randament		Tip de sistem optic	Valoare efect stroboscopic (SVM)
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos		
51653399	W60L60 OC CFW				
	RC065B G5 34S/865 PSU	120 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	-
	W60L60 OC CFW				
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU	120 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 120°	-
	W60L60 NOC CFW				
	RC065B G5 34S/840 PSD	120 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	-
51657199	W60L60 OC CFW				
	RC065B G5 41S/840 PSU	120 lm/W	4.100 lm	Unghi fascicul 120°	-
	W60L60 NOC CFW				

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	44 W
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	220-240 V	34 W
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	De la 220 până la 240 V	28 W
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	220-240 V	34 W
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	220-240 V	34 W
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	220-240 V	34 W
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	220-240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Randament		Tip de sistem optic	Valoare efect stroboscopic (SVM)
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos		
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	4.100 lm	Unghi fascicul 90°	-
	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	120 lm/W	4.100 lm	Unghi fascicul 120°	-
	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	120 lm/W	4.100 lm	Unghi fascicul 90°	-
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	100 lm/W	3.400 lm	Unghi fascicul 90°	0,4

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	De la 220 până la 240 V	50 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	De la 220 până la 240 V	28 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	De la 220 până la 240 V	28 W
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	De la 220 până la 240 V	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	De la 220 până la 240 V	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	De la 220 până la 240 V	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	De la 220 până la 240 V	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	De la 220 până la 240 V	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	De la 220 până la 240 V	34 W
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	De la 220 până la 240 V	34 W
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	De la 220 până la 240 V	34 W
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	220-240 V	34 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +25 °C
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +25 °C
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +25 °C
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +25 °C
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	De la -10 până la +35 °C
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +25 °C
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +25 °C
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +25 °C
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	De la -10 până la +35 °C
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	De la -10 până la +35 °C
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	De la -10 până la +35 °C
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	De la -10 până la +35 °C
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	De la -10 până la +35 °C
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	De la -10 până la +35 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	De la -10 până la +35 °C
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	De la -10 până la +35 °C
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	De la -10 până la +35 °C
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	De la -10 până la +35 °C
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	De la -10 până la +35 °C
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	De la -10 până la +35 °C
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	De la -10 până la +35 °C
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	De la -10 până la +35 °C
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	De la -10 până la +35 °C
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	De la -10 până la +35 °C
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	De la -10 până la +35 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Nu
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Da
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Nu
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Nu
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Da
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Nu
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Nu
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Nu
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nu
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Nu
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nu
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nu
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nu
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nu
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nu
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nu
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nu
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nu
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Da
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nu
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nu
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nu
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nu
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Alb
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Alb
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Alb
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Alb

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Alb
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Alb
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Alb
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Alb

Panou Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Alb
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Alb
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Alb
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Alb
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Alb
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Alb
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Alb
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Alb
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Alb RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Alb
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Alb
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Alb
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Alb
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Alb
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Alb
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Alb
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Alb

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	IP20
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	IP20
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	IP20
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	IP20
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	IP20
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	IP20
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IP20

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	IP20/40
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	IP20/40
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	IP20/40
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	IP20

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	Da
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Da
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Da
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Da
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	3%	Da
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	Nu se aplică
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Da
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	Da
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nu se aplică	Nu se aplică
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	Da
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	Da
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	Da
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	Da

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nu se aplică	Nu se aplică
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nu se aplică	Nu se aplică
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nu se aplică	Nu se aplică
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nu se aplică	Nu se aplică
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nu se aplică	Nu se aplică
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nu se aplică	Nu se aplică
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	1%	Nu se aplică
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nu se aplică	Nu se aplică
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nu se aplică	Nu se aplică
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nu se aplică	Nu se aplică
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nu se aplică	Nu se aplică
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	Da

