



# Vaya Cove LP G2 - Soluzione di illuminazione regolabile a basso profilo ed alta efficienza per nicchie ed effetti di luce bianca brillante

## Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2 è un apparecchio per illuminazione LED con luce bianca brillante per interni. Progettato per applicazioni di illuminazione per nicchie e d'accento, offre un profilo molto basso e connettori integrati che eliminano le ombre create dall'apparecchio. Funziona con un semplice interruttore on/off o con qualsiasi controller di assorbimento di corrente 0-10 V o DALI. Per ulteriori informazioni, visita il sito [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/cove-lp-g2-white/"~GT~www.colorkinetics.com/vaya/cove-lp-g2-white/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/cove-lp-g2-white/).

# Vaya Cove LP G2

## Vantaggi

- Uniformità del colore e della luce
- Flessibilità di lunghezza e CCT
- Installazione dall'aspetto discreto grazie al profilo ridotto
- Numerose opzioni di regolazione del flusso e di integrazione
- Elevato risparmio energetico
- Facilità di installazione
- Corpo duraturo

## Caratteristiche

- Efficienza apparecchio 100 lm/W

## Applicazione

- Negozi
- hotel, ristoranti e bar
- Uffici

## Specifiche

<b>Tipo</b>	SM452L (versione colore luce bianco)
<b>Sorgente luminosa</b>	Modulo LED non sostituibile
<b>Potenza</b>	2,75 W / 30 cm
<b>Angolo del fascio</b>	110°
<b>Flusso luminoso</b>	3000 K 4000 K
<b>Temperatura di colore correlata</b>	2200, 2700, 3000, 4000 o 5000 K
<b>Indice di resa cromatica</b>	80 3SDCM
<b>Mantenimento flusso luminoso - L70B50</b>	60.000 ore
<b>Mantenimento flusso luminoso - L80B50</b>	60.000 ore
<b>Mantenimento flusso luminoso - L90B50</b>	56.000 ore

<b>Intervallo temperatura operativa</b>	Da -20 a 50°C
<b>Driver</b>	Separato
<b>Alimentazione/dati</b>	Philips Xitanium 100W 24V CC Alimentazione a tensione costante
<b>Tensione di rete</b>	24 V CC
<b>Regolazione del flusso</b>	Mediante modulo di regolazione del flusso
<b>Ingresso sistema di controllo</b>	0-10 V / 1-10 V o DALI o DyNet / DMX
<b>Materiale</b>	Policarbonato coestruso
<b>Colore</b>	Bianco (WH)
<b>Copertura ottica</b>	Lente trasparente
<b>Connessione</b>	Connettori integrali maschio/femmina
<b>Manutenzione</b>	Modulo ottico sigillato, pulizia interna non necessaria
<b>Installazione</b>	Clip di montaggio su superficie Possibilità di Collegamento elettrico continuo

## Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000  
24V L300 CE UL



## Vaya Cove LP G2

### Dati del prodotto

IPDP\_SM440Li\_0001-Detail  
photo



Vaya Cove LP G2 White Closeup  
Detail Shot

