



Desempenho garantido, a pensar no futuro

Maxos fusion

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Benefícios

- A liberdade de (re)posicionamento permite-lhe direcionar a luz para onde é necessária
- Família de equipamentos para criar a atmosfera desejada; grande variedade de formas de feixe para se adaptar a diversas aplicações
- Com uma calha de até 13 fios, a iluminação de emergência e o hardware de terceiros podem ser integrados para descongestionar os tetos

Maxos fusion

Características

- Sistema de calha dentro da calha com até 13 fios
- Elevada uniformidade e distribuições de luz sem artefactos
- Os equipamentos lineares, não lineares e os focos podem ser facilmente instalados na calha
- Oito óticas, incluindo distribuições assimétricas (duplas) e uma tampa fosca
- IP54 opcional, sem silicone
- Preparado para GreenWarehouse, Localização em espaços interiores e StoreWise

Aplicação

- (Alimentação) retail
- Áreas industriais
- Armazéns/centros de distribuição

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB BK




Maxos Fusion Panel-LL512X WB GR




Maxos Fusion Panel-LL623X

Desenho dimensional



Maxos fusion

Desenho dimensional



Detalhes do produto



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif

Maxos fusion

Detalhes do produto



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-
DPP.tif

Informações gerais

Marca CE	Sim
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Classe de perigo de explosão	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Controlo incorporado	-
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Color rendering index (CRI)	>80
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de linha	50 to 60 Hz
---------------------	-------------

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
---	--------------

Aprovação e aplicação

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial	(0.34 0.35) SDCM <3
Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo	1%
---------------------------	----

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidade	Código da família das lâmpadas	Código da família de produtos
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidade	Código da família das lâmpadas	Código da família de produtos
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	LED31S	LL512X
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL512X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidade	Código da família das lâmpadas	Código da família de produtos
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	-	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies facilmente normalmente	-	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies facilmente normalmente	-	LL612X
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Para montagem em superfícies facilmente normalmente	-	LL612X
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Para montagem em superfícies facilmente normalmente	-	LL623X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Para montagem em superfícies facilmente normalmente	-	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Para montagem em superfícies facilmente normalmente	-	LL623X

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso	Número de fontes de luz	Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso	Número de fontes de luz
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-	38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-	38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-	38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficiência		Número de fontes de luz
			luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso	
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficiência		Número de fontes de luz
			luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso	
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	1
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	139 lm/W	5.000 lm	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso	Número de fontes de luz
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso	Número de fontes de luz
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	141 lm/W	10.000 lm	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	-
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	175,8 lm/W	16.000 lm	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Feixe largo
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Feixe largo
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Feixe largo
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Feixe largo
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Feixe largo
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Feixe largo
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Feixe largo
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Feixe largo
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Feixe largo
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Feixe largo
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Feixe largo
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Feixe largo
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Feixe largo
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Feixe estreito
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe largo
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe largo
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe largo
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe estreito
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe estreito
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe estreito
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Espelho assimétrico
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Feixe largo
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Feixe largo
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Feixe estreito
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Feixe estreito
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Feixe estreito
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe largo
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe largo
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe largo
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe estreito
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe estreito
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Ótica assimétrica dupla, feixe estreito
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Espelho assimétrico
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Espelho assimétrico
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Feixe largo
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Feixe largo
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Feixe largo
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Feixe estreito
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Feixe extra-estreito
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Feixe estreito
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Feixe largo
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Feixe estreito
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Feixe largo
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Feixe médio
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Feixe estreito

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	21 W
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	36 W
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	50 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	97 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 a 240 V	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 a 240 V	45 W
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 a 240 V	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 a 240 V	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 a 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 a 240 V	89 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Sim
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Sim
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Sim
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Sim
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Sim
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Sim
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Sim
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Sim
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Sim
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Sim
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Sim
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Sim

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Regulável
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Sim
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Sim
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Sim
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Sim
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Sim
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Sim
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Sim
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Sim
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Sim
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Sim
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Sim
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Sim
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Sim
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Sim
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Sim
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Sim
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Sim
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Sim
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Sim
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Sim
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Sim
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Sim
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Sim
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Sim
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Sim
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Sim
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Sim
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Sim
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Sim
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Sim
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Sim
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Sim
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Sim
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Sim
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	DALI
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Preto
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Preto
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Preto
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Preto
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Preto
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Preto
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Prata
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Prata
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Prata
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Prata
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Branco
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Branco
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Branco
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Branco
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Branco
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Branco
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Branco
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Branco
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Branco
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Branco
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Branco
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Branco
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Branco
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Branco
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Branco
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Branco
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Branco
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Branco
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Branco
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Branco
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Branco
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Branco
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Branco

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Branco
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Branco
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Branco
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Branco
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Branco
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Branco
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Prata
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Prata
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Branco
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Branco
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Branco
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Branco
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Branco
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Branco
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Branco
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Branco
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Branco

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Adequado para uma comutação aleatória
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Não aplicável
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Não aplicável
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Não aplicável
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Não aplicável
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Não aplicável
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Não aplicável
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Não aplicável
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Não aplicável
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Não aplicável
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Não aplicável
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Não aplicável
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Não aplicável
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Adequado para uma comutação aleatória
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Não aplicável
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Não aplicável
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Não aplicável
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Não aplicável
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Não aplicável
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Não aplicável
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Não aplicável
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Não aplicável
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Não aplicável
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Não aplicável
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Não aplicável
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Não aplicável
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Não aplicável

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Adequado para uma comutação aleatória
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Não aplicável
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Não aplicável
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Não aplicável
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Não aplicável
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Não aplicável
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Não aplicável
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Não aplicável
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Não aplicável
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Não aplicável
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Não aplicável
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Não aplicável
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Não aplicável
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Não aplicável
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Não aplicável
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Não aplicável
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Não aplicável
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Não aplicável
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Não aplicável
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Não aplicável
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Adequado para uma comutação aleatória
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Não aplicável
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Não aplicável
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Não aplicável
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Não aplicável
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Não aplicável
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Não aplicável
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Não aplicável
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Não aplicável
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Não aplicável
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Não aplicável
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Não aplicável
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Não aplicável
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Não aplicável
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Não aplicável
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Sim
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Sim
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Sim
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Sim

