



Blast IntelliHue Powercore четвертого поколения – высококачественный регулируемый белый свет

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Уличный светильник Blast IntelliHue Powercore четвертого поколения позволяет осуществлять полное управление цветом и обеспечивает высококачественный регулируемый белый свет. Подходит как для заливающего освещения стен, так и для точечной подсветки. Технология IntelliHue® обеспечивает качественную цветопередачу в широком диапазоне цветовых температур, а также позволяет создавать пастельные оттенки и стандартный белый свет разных температур. Благодаря совершенно плоским передним линзам светильник имеет четкий минималистический дизайн, в нем не скапливается вода или грязь, поэтому свет всегда поступает без помех. Имеется полный набор аксессуаров, которые могут использоваться как по отдельности, так и вместе, например, противобликовый щиток в полную высоту, противобликовый щиток в половину высоты, решетка, защита от камней и диффузоры, позволяющие изменять угол луча от 10° до 80°.

Преимущества

- Качественная цветопередача для освещения фасадов
- Постоянство цвета с гибкими возможностями настройки
- Полный набор аксессуаров

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Характеристики

- Технология Powercore® для непосредственного подключения к электросети
- Предлагаемые отдельно рассеивающие линзы с углами 20°, 40°, 60°, 80° и асимметричным углом 10° × 40°
- Высококачественный регулируемый белый и цветной свет в одном светильнике, позволяющие регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2000 до 10 000 К над и под кривой излучения черного тела
- Светоотдача 1700 лм при CRI > 80 в диапазоне 2700–4000 К
- Превосходное постоянство и точность цвета благодаря технологиям OptiBin и Chromasync

Применение

- Фасады зданий
- Памятники и скульптуры
- Парки и сады
- Мосты и сооружения

Спецификации

Тип	BCP483
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность	50 Вт
Угол расхождения луча света	10°, 20°, 40°, 60°, 10° × 40° или 80° × 90°
Светоотдача	1700 лм
Эффективность светильника	34 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700–4000 К
Коэффициент цветопередачи	80
Стабильность светового потока — L70B10	100 000 часов
Диапазон рабочих температур	от -40 до +50 °C

Драйвер	Встроенный (светодиодный модуль с встроенным ПРА)
Источник питания/данных	Data enabler Pro; интегрированная подача данных и напряжения для интеллектуальных устройств светодиодного освещения на базе технологии Powercore
Сетевое напряжение	100–277 В переменного тока / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Управление по сетям DMX и Ethernet с использованием устройства обработки данных Data Enabler Pro
Материал	Корпус: литой алюминий Оптический плафон: закаленное стекло
Цвет	Серый, черный, белый Другие цвета RAL доступны на заказ
Соединение	Кабель в комплекте
Техобслуживание	Очистка внутренних частей не требуется

Versions

Přisazené LED svítidlo ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Versions



Сведения о продукте



OPDP_BCP480i_0013-Detail
photo



OPDP_BCP480i_0015-Detail
photo



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view



