



ColorBlast RGBW Powercore gen4 – patru canale pentru control maxim al culorii

ColorBlast RGBW/RGBW Powercore gen4

ColorBlast RGBW Powercore gen4 este următoarea generație de soluții de iluminat al suprafețelor, atât pentru interior cât și exterior. Ideal adaptată pentru cortine luminoase, iluminat razant și iluminat cu proiectoare, ColorBlast RGBW Powercore gen4 este o instalație de mare performanță, care furnizează beneficiul unor culori cu saturație maximă, plus culoarea chihlimbarului, care, utilizate împreună, extind gama de culori disponibile, pentru a include portocaliul și alte tonuri de culoare mai calde. ColorBlast RGBW Powercore gen4 oferă și o gamă de unghiuri de distribuție luminoasă, ce se pot configura în funcție de amplasament, precum și flexibilitatea personalizării cu o paletă completă de accesorii, care se pot utiliza în nenumărate configurații.

Beneficii

- Flux luminos mai mare, pentru o instalație cu culori dinamice
- Culoarele disponibile includ portocaliul și alte tonuri de culoare mai calde
- Flexibilitate și uniformitate a culorii

ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

Caracteristici

- Cu tehnologia Powercore®, pentru a putea accepta direct tensiunea de rețea
- Flux luminos de 1.600 lumeni, variație completă RGBA
- Lentile opționale pentru disiparea luminii de 20°, 40°, 60°, 80° și 10° x 40° asimetric
- Suport de montaj solid, care permite o poziționare ușoară și rotația instalației
- Design curat, cu față plată, pentru a elimina acumulările de apă
- Set complet de accesorii

Cerere

- Fațade clădiri
- Monumente și sculpturi
- Parcuri și grădini
- Poduri și structuri

Specificații

Tipul	BCP484
Sursă de lumină	Modul LED integral
Puterea	50 W
Unghi de distribuție luminoasă	10, 20, 40, 60, 10 x 40 sau 80 x 90°
Fluxul luminos	1600 lm
Randamentul luminos	32 lm/W
Temperatura de culoare corelată	2700-4000 K
Mentținere flux luminos - L70B10	100.000 de ore
Intervalul temperaturii de funcționare	între -40 și +50 °C

Balast	Încorporat (modul LED cu balast propriu)
Sursă de alimentare electrică/date	Data enabler Pro; alimentare electrică și date integrate, pentru instalații de iluminat inteligente cu LED-uri utilizând Powercore
Tensiune rețea	100-277 V c.a./50-60 Hz
Reglare a intensității luminoase	Control DMX și Ethernet prin Data Enabler Pro
Materialul	Carcasa: aluminiu turnat sub presiune Capac optic: sticlă calită
Culoarea	Gri, negru, alb Alte culori RAL sunt disponibile la cerere
Conectare	Cablu inclus
Întreținerea	Nu este necesară curățarea în interior

Versions



ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4

Detalii produs



OPDP_BCP480i_0031-Detail
photo

