



Matalaprofiilinen alasvalo kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight täyttää CoreLine-lupauksen sisäkäyttöön tarkoitetuista innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista LED-downlight-valaisimista. Tämä kapea alasvalo luo yhtenäisen ja tasaisen valaistuksen kohteessa kuin kohteessa. Tämä alasvalo säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja alentaa kustannuksia. MultiColorTemp-ominaisuus tarjoaa kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa tuotteen valintaa, tarjoaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin kohteessa ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. Yksinkertaisen ja helpon asennuksen ansiosta CoreLine SlimDownlight mahtuu samankokoiseen asennusaukkoon, ja vain 34 mm:n upotussyvyyden ansiosta se säästää tilaa, mistä on hyötyä etenkin ahtaissa asennuskohteissa. Tuoteperheessä on integroitua langatonta yhteyttä tukeva InterAct Ready -versio, joka voidaan liittää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään Interactiin.

Hyödyt

- MultiColorTemp mahdollistaa värilämpötilan muuttamisen paikan päällä kohteessa ja yksinkertaistaa tuotevalintaa
- Energiansäästö ja pitkä käyttöikä laskevat kokonaiskäyttökustannuksia
- Voidaan uppoasentaa tai pinta-asentaa
- Sopii alakattoihin, kun tilaa on vähän (tuotteen korkeus < 50 mm)
- Valopintavaikutelma luo mukavan ja yhtenäisen ilmeen

CoreLine SlimDownlight

Ominaisuudet

- MultiColorTemp-ominaisuus: kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3 000 K ja 4 000 K) yhdessä valaisimessa
- Uppoasennettavat (DN145B) ja pinta-asennettavat (DN145C) mallit
- Energiatehokas, pitkä käyttöikä: jopa 100 lm/W ja 50 000 tuntia (L70)
- Pistoliitin ja läpijohtoismahdollisuus
- Useita valovirtavaihtoehtoja: 650 / 1 100 / 2 100 luumenia
- Värilämpötila: 3 000 K ja 4 000 K
- Useita liitäntälaitteita; DALI ja langaton, Interact Ready
- Kokonaiskorkeus (mukaan lukien liitäntälaitte): uppoasennus 34 mm; pinta-asennus 50 mm

Käyttökohteet

- Käytävät
- Myymälät
- Vastaanottoalueet ja aulat
- WC-tilat
- Tekniset tilat

Versions



Coreline SlimDownlight-DN145C
10S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in










CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in

CoreLine SlimDownlight

Mittapiirros



CoreLine SlimDownlight

Tuotetiedot

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	CE-merkintä	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa	Tuoteperheen koodi
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Kyllä	LED10S	Ei	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Kyllä	LED10S	Ei	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Kyllä	LED20S	Ei	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Kyllä	LED20S	Ei	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	CE-merkintä	-	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Kyllä	LED20S	Ei	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Kyllä	LED20S	Ei	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Kyllä	-	Ei	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Kyllä	-	Ei	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Kyllä	LED20S	Ei	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Kyllä	LED20S	Ei	-
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	CE-merkintä	-	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Kyllä	LED10S	Ei	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Kyllä	LED10S	Ei	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Kyllä	-	Ei	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Kyllä	-	Ei	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Kyllä	LED10S	Ei	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Kyllä	LED10S	Ei	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Kyllä	LED6S	Ei	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Kyllä	LED6S	Ei	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	CE-merkintä	-	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Valonlähteen keilakulma	Vastaava väriämpötila (nim.)	Optisen kuvun tyyppi
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaali
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaali
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaali
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaali
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	Opaali
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	Opaali
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaali
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaali

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Valonlähteen keilakulma	Vastaava väriämpötila (nim.)	Optisen kuvun tyyppi
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	Opaali
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	Opaali
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaali
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaali
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opaali
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opaali
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valonlähteiden Valovirta lukumäärä	Optiikan tyyppi (PstLM)	Välkyntäarvo	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm 1	Keilakulma 90°	1	1,6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm 1	Keilakulma 90°	1	1,6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm 1	Keilakulma 90°	1	1,6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm 1	Keilakulma 90°	1	1,6
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	650 lm -	Leveä valokeila	-	-

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valonlähteiden		Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	
				Valovirta	lukumäärä			
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	0,4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	0,4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	-	Keilakulma 90°	1	0,4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2 100 lm	-	Keilakulma 90°	1	0,4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	1,6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	1,6
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	2 100 lm	-	Leveä valokeila	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	0,4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	0,4
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1 100 lm	-	Keilakulma 90°	1	0,4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1 100 lm	-	Keilakulma 90°	1	0,4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	1,6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1 100 lm	1	Keilakulma 90°	1	1,6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Keilakulma 90°	1	1,6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Keilakulma 90°	1	1,6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	1 100 lm	-	Leveä valokeila	-	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W			

Käyttölämpötila

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0... +35 °C
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0... +35 °C
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0... +35 °C
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0... +35 °C
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20...+40 °C
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0... +35 °C
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0... +35 °C
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0... +35 °C
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0... +35 °C
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0... +35 °C
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0... +35 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20...+40 °C
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0... +35 °C
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0... +35 °C
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0... +35 °C
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0... +35 °C
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0... +35 °C
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0... +35 °C
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0... +35 °C
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0... +35 °C
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20...+40 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ei
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ei
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ei
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ei
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Ei
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Kyllä
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Kyllä
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Kyllä
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Kyllä
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ei
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Ei
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Kyllä
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Kyllä
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Kyllä
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Kyllä
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ei
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ei
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ei
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ei
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Valkoinen
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Valkoinen
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Valkoinen
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Valkoinen
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Valkoinen RAL9016
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Valkoinen
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Valkoinen
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Valkoinen
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Valkoinen
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Valkoinen
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Valkoinen RAL9016
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Valkoinen
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Valkoinen
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Valkoinen
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Valkoinen
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Valkoinen
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Valkoinen
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Valkoinen
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Valkoinen
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Valkoinen RAL9016

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	IP44
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	IP44
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	IP44
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	IP44
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	IP20/44
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	IP20/44
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	IP20/44
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	IP20/44
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	IP20/44
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	IP20/44
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	IP20/44

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	IP20/44
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	IP20/44
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	IP20/44
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	IP20/44
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	IP20/44
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	IP20/44
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	IP20/44
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	IP20/44

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Käyttökohteiden olosuhteet

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	Ei sovellettavissa
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	Ei sovellettavissa
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ei sovellettavissa	Kyllä
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	Ei sovellettavissa

