



CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra- plat et efficace

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière. CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer les encastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-I. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Effet « surface lumineuse » uniforme et naturel créant un aspect confortable et haut de gamme
- Design ultra-plat qui s'intègre à tous les types de plafonds

CoreLine SlimDownlight

Fonctions

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 100 lm/W
- Durée de vie allongée : 50 000 heures L70
- Connecteur à poussoir & possibilité de repiquage
- Disponible en versions 650 lm, 1 100 lm et 2 100 lm, Dali, Interact ready
- Existe également en version plafonnier
- Choix de température de couleur : 3 000 et 4 000 K

Application

- Éclairage général
- Zones de circulation, couloirs
- Espaces d'accueil

Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in



Schéma dimensionnel










Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view

CoreLine SlimDownlight Surface-
mounted 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Détails sur le produit



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01

Informations générales

Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Nombre d'appareillages	1 unité

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Approbation et application

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Marquage CE	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Oui	LED10S	Non	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Oui	LED10S	Non	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Oui	LED20S	Non	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Oui	LED20S	Non	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Marquage CE	-	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Oui	LED20S	Non	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Oui	LED20S	Non	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Oui	-	Non	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Oui	-	Non	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Oui	LED20S	Non	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Oui	LED20S	Non	-
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Marquage CE	-	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Oui	LED10S	Non	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Oui	LED10S	Non	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Oui	-	Non	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Oui	-	Non	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Oui	LED10S	Non	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Oui	LED10S	Non	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Oui	LED6S	Non	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Oui	LED6S	Non	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Marquage CE	-	-	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Full Product			Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Type de cache optique/ de lentille
Order Code	Name	"All-in" Type			
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	Opale
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	Opale
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	Opale
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	Opale
50040299	DN145B LED6S/ 830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	3000 K	Opale
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	4000 K	Opale
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 degré(s)	3000 K	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 degré(s)	4000 K	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	Opale
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	Opale

Full Product			Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Type de cache optique/ de lentille
Order Code	Name	"All-in" Type			
50042699	DN145B LED20S/ 830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	3000 K	Opale
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	4000 K	Opale
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 degré(s)	3000 K	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 degré(s)	4000 K	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	Opale
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	Opale
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	Opale
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	Opale
50041999	DN145B LED10S/ 830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Full Product Name		Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	650 lm	-	Faisceau extensif	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	2'100 lm	-	Faisceau extensif	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	0.4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°	1	1.6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	1'100 lm	-	Faisceau extensif	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22.5 W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22.5 W
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6.5 W	50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5 W	96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22.5 W	96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6.5 W
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6.5 W
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 à +35 °C
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 à +35 °C
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 à +35 °C
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 à +35 °C
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 à +40 °C
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 à +35 °C
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 à +35 °C
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 à +35 °C
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 à +35 °C
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 à +35 °C
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 à +40 °C
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 à +35 °C
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 à +35 °C
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 à +35 °C
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 à +35 °C
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 à +35 °C
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 à +35 °C
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 à +35 °C
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 à +35 °C
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Non
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Non
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Non
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Non
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Non
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Oui
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Oui
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Oui
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Oui
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Non
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Non
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Oui
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Oui
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Oui
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Oui
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Non
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Non
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Non
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Non
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Blanc
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Blanc
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Blanc
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Blanc
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Blanc RAL9016
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Blanc
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Blanc
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Blanc
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Blanc
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Blanc
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Blanc RAL9016
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Blanc
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Blanc
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Blanc
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Blanc
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Blanc
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Blanc
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Blanc
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Blanc
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Blanc RAL9016

Approbation et application

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	IP44
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	IP44
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	IP44
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	IP44
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	IP20/44
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	IP20/44
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	IP20/44
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	IP20/44
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	IP20/44
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	IP20/44
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	IP20/44
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	IP20/44
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	IP20/44
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	IP20/44
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	IP20/44
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	IP20/44
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	IP20/44
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	IP20/44
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	IP20/44
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	IP20/44

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Non applicable	Oui
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Non applicable	Oui
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Non applicable	Oui
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Non applicable	Oui
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	Non applicable
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Non applicable	Oui
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Non applicable	Oui
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Non applicable	Oui
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Non applicable	Oui
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Non applicable	Oui
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Non applicable	Oui

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	Non applicable
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Non applicable	Oui
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Non applicable	Oui
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Non applicable	Oui
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Non applicable	Oui
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Non applicable	Oui
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Non applicable	Oui
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Non applicable	Oui
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Non applicable	Oui
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	Non applicable



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques

commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2023, septembre 26 - Les données sont sujettes à

changement