



Встраиваемый SmartBalance Tunable White создает общую здоровую атмосферу благополучия

SmartBalance Tunable White, встраиваемый

Динамичное встраиваемое освещение SmartBalance Tunable White придает палатам уютный вид, адаптируя атмосферу согласно времени дня и активности пациента. Кроме того, администрация больницы уверена в бдительности дежурного персонала, особенно во время суточных смен.

Преимущества

- Заливающий свет, сочетание эффективности и продуманного дизайна
- У пациентов появляется свобода выбора, а у персонала — высококачественное рабочее освещение без бликования

Характеристики

- Два драйвера с панелями светодиодов позволяют создавать цвета разной температуры (в диапазоне от 3000 до 6500 K)
- Tunable White поставляется со специальной системой управления
- С помощью заранее заданных динамических кривых можно менять цветовую температуру и интенсивность в виде функции от времени

SmartBalance Tunable White, встраиваемый

Применение

- Больничные послеоперационные палаты
- Помещения для медицинского персонала
- Больничные коридоры
- Интернаты для престарелых
- Психиатрические больницы

Спецификации

Тип	RC484B (размер модуля 600 × 600мм) RC486B (размер модуля 625 × 625мм)
Тип потолка	Потолок с открытым Т-образным профилем
Потолочная сетка	RC484B: длина модуля: 600мм RC486B: длина модуля: 625мм
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	49Вт
Угол распределения силы света	90°
Светоотдача	4000–4200лм
Коррелированная цветовая температура	3000-6500 К
Коэффициент цветопередачи	> 80
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации*	L80 50000ч
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50000ч	5%
Температура окружающей среды для	+25°C

наилучшей производительности Tq	
Диапазон рабочих температур	От +10 до +40°C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Встроенный
Вход системы управления	Значение уточняется
Оптика	Микролинзовая оптика, прозрачная (ACC-MLO)
Материал	Корпус: пластик или оцинкованная сталь Оптика: акрилат Выходное отверстие: ПММА
Цвет	Белый (WH, сопоставим с RAL 9003)
Соединение	Нажимной разъем (PI)
Стабильность	Вскрытие корпуса оптического модуля не предусмотрено; очистка внутренних частей не требуется
Установка	Раздельный монтаж, в открытые потолочные решетки UGR 17

Versions



Встраиваемый светильник
SmartBalance Tunable White RC484B
(размер модуля 600)

SmartBalance Tunable White, встраиваемый

Сведения о продукте


SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP



SmartBalance Tunable White,
recessed RC484B W60L60 DP

