



SM500T – flexibilná tvorba atmosféry

SM500T

Na dnešnom maloobchodnom trhu rýchlo rastie podiel online predaja a na dennom poriadku je aj urputná konkurencia. Preto chcú predajcovia vytvárať svojim zákazníkom zážitky, ktoré do ich predajni opakovane prilákajú. Svietidlo SM500T dodá vášmu obchodu atmosféru pomocou kontrastu a narušením tradičných súvislých svetelných radov. Rozmanité tvary lúčov v kombinácii s vynikajúcou kvalitou svetla zvýraznia tovar a zároveň umožnia vytvoriť požadovanú atmosféru. Svietidlo SM500T je usporiadané pomocou konektormi pre napájaciu lištu. Majú jednoduchú montáž, umožnia výmenu alebo inováciu pri opätovnom použití existujúcej lišty. A ak potrebujete zmenu, jednoducho môžete prispôsobiť osvetlenie zmenou umiestnenia svietidiel na lište. Vďaka tomu je svietidlo SM500T skutočne flexibilným nástrojom na nastavenie atmosféry.

Výhody

- Vždy si vyberiete osvetlenie a atmosféru vďaka rozmanitej optike
- Svietidlo s tenkou lištou umožňuje použiť systémy s napájacou lištou pre nízke stropy
- Úspora energie z dôvodu najlepšieho svetelného výkonu vo svojej triede

Vlastnosti

- Žiarivé, vysokokvalitné biele svetlo LED
- Široká škála optiky
- Svietidlo je zarovnané priamo pri montáži, nie je potrebná žiadna úprava
- Jednoducho sa dajú pridať reflektory na vytvorenie akcentačného osvetlenia
- Používa štandardné adaptéry

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie a osvetlenie uličiek pre predajne potravín a hypermarkety

Špecifikácia

SM500T

Typ	SM500T
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Výkon	58 – 61 W
Uhol vyžarovania	2 x 20° 2 x 35° 100, 115 alebo 130°
Svetelný tok	7 900 lm
Náhradná teplota chromatickosti	3 000 alebo 4 000 K
Index podania farieb	> 80
Stredná životnosť L70B50	70 000 hodín
Stredná životnosť L80B50	50 000 hodín
Stredná životnosť L90B50	25 000 hodín

Poruchovosť napájача	1 % za 5 000 hodín
Priemerná teplota okolia	+25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	+10 až +35 °C
Napájач	Zabudovaný
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	DALI, stmievateľný
Materiál	Teleso s integrovanou skrinkou napájача: lakovaná oceľ Platňa so šošovkou: PMMA
Farba	Čierna (RAL9005) Sivá (RAL9006)
Zapojenie	Lištový konektor: GA100 alebo GAC600
Údržba	Trvalé utesnenie, nie je potrebné žiadne vnútorné čistenie
Montáž	Na trojvodičovú lištu

Podrobnosti o produkte

SM500T BK Detail photo 03



SM500T BK Detail photo 13



SM500T WB_VWB_DA20_DA35
Detail photo 07



SM500T WB VWB DA20 DA35
Detail photo 17



