



Vaya Tube – Spolehlivé a úsporné svítidlo LED navržené pro dynamickou změnu barev nebo jednobarevné světelné efekty.

Vaya Tube

Vaya Tube je ideální pro zvýrazňující a obrysové exteriérové osvětlení a pro grafiku s nízkým rozlišením (až 150 mm na pixel). Je možné zapojit až 20 svítidel ve dvou rovnoběžných řadách po 12 m na předřadník. Ethernet stejně tak jako standardní protokol DMX2 umožňují používat řídicí prvky Philips Color Kinetics nebo DMX jiných výrobců.

Výhody

- Kompaktní a lehké provedení
- Až 20 svítidel (1,2 m) ve dvou vedeních
- Jednoduché a nákladově výhodné

Vlastnosti

- Rovnoměrný paprsek světla s pozorovacím úhlem 180°
- RGB nebo jednobarevné provedení s rozlišením až 6 palců
- Vysoký jas vytvářející atraktivní efekty
- Ovládací prvky KiNet a DMX512
- 3letá záruka

Aplikace

- Exteriérové zvýrazňující a obrysové osvětlení
- Grafika s nízkým rozlišením

Specifikace

Typ	BCC420
Světelný zdroj	integrální LED modul
Příkon	14 W / 1,2 m 3,5 W / 0,3 m
Vyzařovací úhel	180 x 120°
Světelný tok	RGB: 300 lm / 1,2 m 2700 K: 700 lm / 1,2 m 5000 K: 900 lm / 1,2 m
Měrný výkon svítidla	RGB: 25 lm/W 2700 K: 50 lm/W 5000 K: 60 lm/W
Náhradní teplota	teplá bílá: 3000 K
chromatičnosti	Neutrální bílá: 4000 K
Pokles světelného výkonu – L70	50 000 hodin při teplotě 25 °C (bílá)

Pokles světelného výkonu – L50	50 000 hodin při 25 °C (RGB)
Rozsah provozní teploty	-40 až +40 °C
Předřadník	Externí
Napájení / zdroj dat	24V DC vstup modulu pro ovládání osvětlení
Vstup systému ovládání	DMX a DMX/Ethernet
Optika	Asymetrický široký paprsek
Optický prvek	Integrální čočky
Optický kryt	Polykarbonát, průsvitný
Materiál	Polykarbonát
Barva	Šedá
Připojení	Kombinovaný vstup napájení a dat a výstupní konektory
Údržba	Konzoly pro přisazenou montáž s možností přímé údržby

Versions



