



Philips ClassicStreet: ecos del pasado y formas del futuro

ClassicStreet

Evocando la belleza emblemática de las farolas del siglo XX, Philips ClassicStreet combina un diseño elegante con los sutiles detalles de las luminarias tradicionales, a la vez que satisface los requisitos actuales de iluminación urbana. Diseñada en torno al LED, ClassicStreet ofrece unos niveles extraordinarios de iluminación y rendimiento energético para el alumbrado de calles o carreteras, gracias al sistema LEDGINE-O de Philips y a las ópticas adaptadas a la aplicación. Su diseño suavemente curvado, junto con los soportes y postes específicos, crea un aspecto contemporáneo que embellece las ciudades, creando ambientes nocturnos y diurnos distintivos y cálidos. No solo en entornos arquitectónicos tradicionales, sino también en entornos urbanos modernos. Esta solución contemporánea de alumbrado público cuenta con una toma Philips System ready (SR), por lo que está preparada para el futuro para emparejarse con aplicaciones de software de iluminación y control autónomas o avanzadas, como Interact de Signify. Las luminarias ClassicStreet también pueden equiparse con nuestras recetas de luz específicas que protegen los cielos oscuros. Además, cada luminaria ClassicStreet se puede identificar de forma única, gracias a la aplicación de etiquetas Signify Service. Simplemente escaneando un código QR, colocado en el interior de la puerta del mástil o directamente en la luminaria, se puede acceder al instante a la configuración de la luminaria. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación, además de permitir crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.

Beneficios

- Diseño actual distintivo inspirado en los faroles urbanos tradicionales
- La mejor iluminación de su clase y el rendimiento energético con LEDGINE-O y ópticas personalizadas
- Se adapta a entornos arquitectónicos tradicionales, históricos, así como a entornos modernos
- Service tag para una instalación y mantenimiento sencillos

Características

- Disponible en versiones de iluminación post-top y de iluminación suspendida
- Anclajes y columnas especiales para ClassicStreet
- Óptica optimizada para unos niveles de iluminación eficientes y cómodos
- Conector SR listo para emparejarse con controles de iluminación estándar y avanzados de Philips

Aplicaciones




- Carreteras y calles
- Parques y plazas
- Áreas residenciales
- Calles y carreteras urbanas principales; calles adyacentes y carreteras residenciales
- Centros urbanos y áreas históricas
- Vías peatonales y ciclistas, plazas, parques y zonas de juego

Versions



ClassicStreet-BSP794-MK-WH

Plano de dimensiones



Detalles del producto



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
WH



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
BK

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	-
Código de familias de lámparas	LED63
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Ratio de potencia lumínica ascendente	0,03
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	40 W
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Negro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Tipo de cubierta óptica	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	Cristal plano	4.352 lm	Distribución media 70
23354600	BDP794 LED63-4S/740	30° - 5° x 153°	Vidrio esmerilado	3.904 lm	Distribución media 50

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Tipo de cubierta óptica	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
	DM50 MK-WH GF BK D9				
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	Cristal plano	4.288 lm	Distribución media 70

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Tipo de cubierta óptica	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
23352200	BDP794	30° - 5° x	Vidrio	3.840 lm	Distribución media 50
	LED63-4S/740	153°	esmerilado		
	DM50 MK-BK GF				
	BK D9				
23357700	BSP794	-	Cristal plano	4.352 lm	Distribución media 70
	LED63-4S/740				
	DM70 MK-WH FG				
	BK D9				
23358400	BSP794	30° - 5° x	Vidrio	3.904 lm	Distribución media 50
	LED63-4S/740	153°	esmerilado		

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Tipo de cubierta óptica	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
23355300	DM50 MK-WH GF	-	Cristal plano	4.288 lm	Distribución media 70
	BK D9				
	BSP794				
	LED63-4S/740				
23356000	DM70 MK-BK FG	30° - 5° x	Vidrio	3.840 lm	Distribución media 50
	BK D9				
	BSP794				
	LED63-4S/740				
23356000	DM50 MK-BK GF	153°	esmerilado		
	BK D9				

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08

