



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA - Suorituskykyinen ja kompakti arkkitehtoninen valonheitin

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Kompakti ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA on suorituskykyinen arkkitehtoninen valonheitin. Se edustaa ulkovalaistuksen seuraavaa sukupolvea ja sopii hyvin suurten julkisivujen ja rakennusten dynaamiseen valaistukseen. Valonheittimessä on erilliset 4-kanavaiset ledimoduulit. Tämä lisää mahdollisten värikombinaatioiden määrää, joihin kuuluu pastellin sävyt, laadukkaammat lämpimän sävyt ja korkeampilaatuinen valkoinen kuin tavallisella RGB-järjestelmällä. Vartavasten suunniteltu 6° linssi-optiikka luo korkealaatuisen valokeilan ilman kompromisseja suorituskykyssä. Lisävarusteet mahdollistavat värin ja valokeilan muokkaamisen, mikä varmistaa soveltuvuuden hankaliimpinkin kohteisiin.

Hyödyt

- Neljä värikanavaa
- Yhteinäiset värit ja keilakulma
- Sopii pitkän kantaman ja suuren intensiteetin vaativiin sovelluksiin
- Täydellinen lisävarustevalikoima

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Ominaisuudet

- Powercore-teknologiaavalaisin voidaan kytkeä verkkojännitteeseen
- Arvioitu maksimi valovirta täydellä teholla jopa 5 400 lm
- Lisävarusteena saatavana levitinlinssit: 8°, 13°, 23°, 40°, 63°, ja 5° x 17°
- Kestävä kiinnityskehikko mahdollistaa helpon asennuksen ja valaisimen suuntamisen
- Laaja valikoima lisävarusteita: mm. häikäisysuojat ja häikäisymaski (leikkaus 45°), jotka kiinnittyvät suoraan diffuusorin koristekehikseen.

Käyttökohteet

- Suurten arkkitehtonisten julkisivujen valaisuun
- Suunniteltu suuren mittakaavan asennuksiin: korkeat hotellit ja toimistorakennukset, suuret kauppakeskukset, sillat, laiturit ja julkiset monumentit ja tilataideteokset.

Spesifikaatiot

Tyyppi	DCP403
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho	135 W
Valokeilan kulma	Alkuperäinen kirkas linssi 6° Toissijaiset levitinlinssit 8, 13, 23, 40, 63 tai 5 x 17°
Valovirta	5 394 lm (täysi LED)
Käyttöikä L80B10	vahvistetaan myöhemmin
Käyttölämpötila	-40...+50 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu (oma liitäntälaite LED-moduulissa)
Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data ja virta älykkäisiin LED-valaisimiin, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa

Jännite	100–277 V AC
Optiikka	Kiertävä valokeila
Optinen kupu	Tasolasi
Materiaali	Kotelo: paineallettua alumiinia, pulveripintaviimeistely Kuvun linssi: karkaistua lasia, kirkas
Väri	Musta
Liitäntä	Kaapeli mukana
Asennus	Pinta-asennettava integroitu teräsasennuskiinnike
Lisävarusteet	Toissijaiset hajottimet, puolihäikäisysuoja, täysi häikäisysuoja ja häikäisymaski (aukon kulma 45°)

Versions



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Tuotetiedot

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

