



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA – Suorituskykyinen arkkitehtoninen valonheitin

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Kompakti ColorReach Compact Powercore gen2 RGBW/RGBA on suorituskykyinen arkkitehtoninen valonheitin. Se edustaa ulkovalaistuksen seuraavaa sukupolvea ja sopii hyvin suurten julkisivujen ja rakennusten dynaamiseen valaistukseen. Valonheittimessä on erilliset 4-kanavaiset ledimoduulit. Tämä lisää mahdollisten värikombinaatioiden määrää, joihin kuuluu pastellin sävyt, laadukkaammat lämpimän sävyt ja korkeampilaatuinen valkoinen kuin tavallisella RGB-järjestelmällä. Vartavasten suunniteltu 6° linssi-optiikka luo korkealaatuisen valokeilan ilman kompromisseja suorituskykyssä. Lisävarusteet mahdollistavat värin ja valokeilan muokkaamisen, mikä varmistaa soveltuvuuden hankaliimpinkin kohteisiin.

Hyödyt

- Neljä värikanavaa
- Yhteinäiset värit ja keilakulma
- Sopii pitkän kantaman ja suuren intensiteetin vaativiin sovelluksiin

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Ominaisuudet

- Powercore - teknologia - valaisin voidaan kytkeä verkkojännitteeseen
- Arvioitu maksimi valovirta täydellä teholla jopa 10 000 lm
- Kestävä kiinnityskehikko mahdollistaa helpon asennuksen ja valaisimen suuntaamisen
- Laaja valikoima lisävarusteita: mm. häikäisysuojat ja häikäisymaski (leikkaus 45°), jotka kiinnittyvät suoraan diffuusorin koristekehukseen.
- Lisävarusteena saatavana levitinlinssit: 8°, 13°, 23°, 40°, 63°, ja 5° x 17°

Käyttökohteet

- Suurten arkkitehtonisten julkisivujen valaisuun
- Suunniteltu suuren mittakaavan asennuksiin: korkeat hotellit ja toimistorakennukset, suuret kauppakeskukset, sillat, laiturit ja julkiset monumentit ja tilataideteokset.

Spesifikaatiot

Tyyppi	DCP776
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho (enimmäisarvo täydellä voimakkuudella, vakio-oloissa)	270 W
Valokeilan kulma	Alkuperäinen kirkas linssi 6° Toissijaiset levitinlinssit 8, 13, 23, 40, 63 tai 5 x 17°
Valovirta	10 788 lm (täysi LED)
Käyttöikä L80B10	vahvistetaan myöhemmin
Käyttölämpötila	-40...+50 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu (oma liitäntälaitte LED-moduulissa)


Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data ja virta älykkäisiin LED-valaisimiin, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa
Jännite	100–277 V AC
Optiikka	Kiertävä valokeila
Optinen kupu	Tasolasi
Materiaali	Kotelo: paineallettua alumiinia, pulveripintaviimeistely Kuvun linssi: karkaistua lasia, kirkas
Väri	Musta
Liitäntä	Liitosjohto ei sisälly toimitukseen
Asennus	Pinta-asennettava integroitu teräsasennuskiinnike
Lisävarusteet	Toissijaiset hajottimet, puolihäikäisysuoja, täysi häikäisysuoja ja häikäisymaski (aukon kulma 45°)

Versions



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Tuotetiedot



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture back
view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture side
view

