



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA – Kraftig arkitektonisk flombelysning

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA er en kraftig arkitektonisk flombelysning som er fremtidens løsning innen utvendig belysning. Den passer perfekt til dynamisk belysning av store fasader og strukturer. Disse versjonene kombinerer separate 4-kanals LED-kilder i ett armatur for å øke antallet potensielle fargekombinasjoner, inkludert pastellfarger, samtidig som de leverer bedre varme nyanser og kraftigere hvitt lys enn tradisjonelle RGB-systemer. En spesialdesignet 6° parallelliseringsoptikk skaper en kraftig lyskjegle uten at det går ut over ytelsen. Sekundært tilbehør åpner for tilpassing samt manipulering av lyskjeglen, noe som gir fleksibilitet for selv de vanskeligste bruksområdene.

Fordeler

- 4 kanaler
- Fargesamsvar og lyskjegleuniformitet
- Egnet for bruksområder som krever lang rekkevidde og kraftig lyskjegle

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Funksjoner

- Powercore®-teknologi som bruker strøm direkte fra nettspenning
- Anslått ytelse på opptil 10 000 lumen ved full effekt
- Spesialdesignet 6° parallelliseringsoptikk
- Valgfrie spredningslinser på 8°, 13°, 23°, 40°, 63° og 5° x 17°
- En slitesterk monteringsbrakett gjør at det er enkelt å posisjonere og rotere armaturen
- Komplett sett med tilbehør, inkludert blendingsbeskyttelser og blendingsmaske (45° avskjæring), som kan festes direkte på innfatningene til sekundær lysspreder

Søknad

- Belysning av store arkitektoniske fasader
- Designet for store installasjoner som for eksempel høye bygninger, kasinoer, store butikkfasader, broer, havneområder, offentlige monumenter og severdigheter.

spesifikasjoner

Type	DCP776
Lyskilde	Integrert LED-modul
Strøm (maksimalt ved full effekt, stabil tilstand)	270 W
Spredningsvinkel	Primær klar linse 6° Sekundære spredningslinser 8, 13, 23, 40, 63 eller 5 x 17°
Lysytelse	10788 lm (LED ved full effekt)
Levetid L80B10	ikke avgjort
Driftstemperaturområde	-40 til +50°C
Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)


Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore
Nettspenning	100–277 V AC
Optikk	Rotasjonsstråle
Optisk deksel	Flatt glass
Materialer	Hus: formstøpt aluminium, pulverlakkert overflate Deksellinse: herdet glass, klart
Farge	Svart
Tilkobling	Lederkabel ikke inkludert
Montering	Overflatemontert, integrert stålmonteringsbrakett
Tilbehør	Sekundære lysspredere, halv blendebeholdelse, full blendebeholdelse og blendingsmaske (45° avskjæring)

Versions



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Produkt detaljer



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture back
view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture side
view

