



TrueLine, süllyesztett – valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

TrueLine, süllyesztett

Az építésznek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezők az energiamegtakarítást elősegítő, ugyanakkor a megfelelő megvilágítást biztosító, és az irodai világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő lámpatesteket szeretnének. A süllyesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.

Előnyök

- Homogén világító felület
- Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok
- Az építésznek körében legnépszerűbb lámpatest méretek

Szolgáltatások

- Fényhasznosítás 100 lm/W
- Megfelel az irodai világítási szabványoknak
- Különálló lámpatestek és folyamatos fénysávok
- Süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható
- Direkt vagy direkt-indirekt fény
- Homogén világító felület
- Időtálló: PoE


Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Üzletek


Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130




TrueLine recessed-RC532B L1130









TrueLine-RC535B


Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif

Termék részletei



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif




TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLine_Recessed-U3

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	≥90
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	1%
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés	Termékcsalád kódja
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC533B
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	-	RC530B
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	-	RC530B
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	-	RC530B
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	-	RC530B
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	-	RC531B
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC534B
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC532B

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés	Termékcsalád kódja
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC534B
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	RC530B

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- fok	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	- fok	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- fok	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97146200	RC530B LED15S/940	- fok	4000 K	127 lm/W	1 500 lm

Order Code	Full Product Name	Fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
	PSD W8L113 PCV PI5				
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- fok	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	148 lm/W	3 100 lm

Order	Full Product	Fényforrás	Korrelált	Fényhasznosítás	
Code	Name	sugárzási szöge	színhőmérséklet (névl.)	(névleges) (névleges)	Fényáram
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- fok	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- fok	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- fok	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- fok	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- fok	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	- fok	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- fok	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- fok	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- fok	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97197400	RC533B LED31S/940	- fok	4000 K	110 lm/W	3 100 lm

Order	Full Product	Fényforrás	Korrelált	Fényhasznosítás	
Code	Name	sugárzási szöge	színhőmérséklet (névl.)	(névleges) (névleges)	Fényáram
	PSD W8L141 PCV PI5				
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- fok	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- fok	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5 000 lm
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	120 fok	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	120 fok	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	144 lm/W	4 300 lm

Order	Full Product	Fényforrás	Korrelált	Fényhasznosítás	
Code	Name	sugárzási szöge	színhőmérséklet (névl.)	(névleges) (névleges)	Fényáram
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- fok	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- fok	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- fok	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- fok	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	- fok	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- fok	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- fok	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- fok	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- fok	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	- fok	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- fok	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97200100	RC534B LED43S/940	- fok	4000 K	138 lm/W	4 300 lm

Order	Full Product	Fényforrás	Korrelált	Fényhasznosítás	
Code	Name	sugárzási szöge	színhőmérséklet (névl.)	(névleges) (névleges)	Fényáram
	PSD W8L141 PCV PI5				
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- fok	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	- fok	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	- fok	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- fok	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	- fok	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- fok	3000 K	133 lm/W	2 500 lm
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	- fok	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97326800	RC531B LED25S/TW9	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
	SIA W8L120 VPC U4 PI3				
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	120 fok	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikai típus
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Széles sugárzási szög
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Széles sugárzási szög
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Optikai típus
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Széles sugárzási szög
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Széles sugárzási szög
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Széles sugárzási szög
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Széles sugárzási szög
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Széles sugárzási szög
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Aszimmetrikus tükör
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Aszimmetrikus tükör
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Aszimmetrikus tükör
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Aszimmetrikus tükör
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Aszimmetrikus tükör
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Széles sugárzási szög
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Széles sugárzási szög
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Széles sugárzási szög
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Széles sugárzási szög
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Széles sugárzási szög
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Széles sugárzási szög
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Széles sugárzási szög
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Széles sugárzási szög
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Széles sugárzási szög
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Széles sugárzási szög
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	30,5 W
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	18 W
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	17,8 W
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	36 W
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	24,5 W
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	18 W
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	36 W
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	29 W
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	27,5 W
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	33 W
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	41,5 W
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	24,5 W
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	24,5 W
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	29 W
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	17,8 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	36 W
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	30,5 W
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	30,5 W
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	30,5 W
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	36 W
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	17,8 W
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	29 W
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	17,8 W
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	31,5 W
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	30 W
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	24 W
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	25,5 W
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	25,5 W
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	18,8 W
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	30 W
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	35,5 W
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27,5 W
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	35,5 W
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27 W
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	35,5 W

