



Philips TrueLine Inbouw – Een echte lichtlijn; elegant, energiezuinig en in overeenstemming met de normen voor kantoorverlichting.

Trueline Inbouw

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichtlijn met elegante afmetingen en hoge lichtniveaus, die een maximale ontwerpvrijheid bieden. Philips TrueLine is een flexibele, lineaire armatuur voor kantoren, die een uitstekende kwaliteit combineert met compatibiliteit met toekomstige upgrades. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen waarmee ze energie kunnen besparen en die tegelijk het juiste lichtniveau leveren. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor inbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoonormen (OC). TrueLine is ook verkrijgbaar voor ophang- en opbouwmontage. Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, vormen, kleuren en lichtopbrengsten. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 140 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

Voordelen

- Het meest egaal en fraai lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met architecten

Kenmerken

- Lichtrendement 147 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in pendeluitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE

Toepassing

- Hoogwaardige verlichting voor kantoorgebouwen in het midden- en luxe segment.
Ook zeer geschikt voor scholen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions



TrueLine recessed-RC532B L1130




TrueLine-RC535B




TrueLine Recessed-U0

Maatschets



Maatschets



Productgegevens

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



Productgegevens



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLine_Recessed-U3



TrueLine_Recessed-U0

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	≥90
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Code productfamilie
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971851	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC533B
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	-	RC530B
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	-	RC530B
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	-	RC530B
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	-	RC530B
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	-	RC531B
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC534B
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Code productfamilie
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Interact Ready-lichtbron met multisensor (upgradebaar)	RC530B
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC532B
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC534B
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	RC530B
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC UO	Upgradebare lege sensoraansluiting met kap	RC530B

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514971615	RC530B LED43S/940 O PSD W8L150 VPC PI5 IP	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	8719514971851	RC532B LED25S/940 O PSD W8L113 VPC PI5	- graden	4000 K	139 lm/W	2.500 lm

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514971738	RC531B LED19S/93 O PSD W8L150 VPC PI5 IP	- graden	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	8719514971479	RC530B LED19S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
8719514971462	RC530B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	127 lm/W	1.500 lm	8719514971530	RC530B LED34S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514971509	RC530B LED34S/93 O PSD W8L120 VPC PI5 IP	- graden	3000 K	133 lm/W	3.400 lm	8719514971691	RC531B LED15S/93 O PSD W8L113 PCV PI5	- graden	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
8719514971820	RC532B LED19S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	8719514971714	RC531B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
8719514971493	RC530B LED31S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	8719514971813	RC532B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
8719514971936	RC533B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	127 lm/W	1.500 lm	8719514971844	RC532B LED25S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
8719514971592	RC530B LED43S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	8719514971783	RC531B LED31S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971721	RC531B LED15S/94 O PSD W8L120 VPC PI5 IP	- graden	4000 K	106 lm/W	1.500 lm	8719514971974	RC533B LED31S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971707	RC531B LED15S/93 O PSD W8L120 VPC PI5 IP	- graden	3000 K	99 lm/W	1.500 lm	8719514971653	RC530B LED50S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971660	RC530B LED50S/94 O PSD W8L150 VPC PI5 IP	- graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	8719514971745	RC531B LED19S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514971943	RC533B LED19S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm		W8L141 PCV PI5				
						8719514971806	RC531B LED31S/94 O W8L150 VPC ELP3 PI6	- graden	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971585	RC530B LED40S/94 O PSD W8L120 VPC PI5 IP	- graden	4000 K	140 lm/W	4.000 lm						
						8719514971776	RC531B LED19S/94 O W8L150 VPC ELP3 PI6	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971547	RC530B LED34S/94 O PSD W8L120 VPC PI5 IP	- graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm						
						8719514971684	RC530B LED50S/94 O W8L150 VPC ELP3 PI6	- graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514973206	RC530B LED34S/T W9 DIA W8L113 PCV PI5	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm						
						8719514971646	RC530B LED43S/94 O W8L150 VPC ELP3 PI6	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514973220	RC530B LED40S/T W9 DIA W8L113 PCV PI5	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm						
						8719514971608	RC530B LED43S/94 O PSD W8L150 VPC ELD3PI6	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514973237	RC530B LED50S/T W9 DIA W8L145 PCV PI5	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5.000 lm						
						8719514971639	RC530B LED43S/94 O W8L145 PCV ELP3 PI6	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514973282	RC530B LED34S/94 O PSD W8L113 PCV PI5 SC	120 graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm						
						8719514971677	RC530B LED50S/94 O W8L145 PCV ELP3 PI6	- graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514973299	RC530B LED34S/94 O PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	120 graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm						
						8719514971769	RC531B LED19S/94 O W8L145 PCV ELP3 PI6	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971868	RC532B LED31S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	148 lm/W	3.100 lm						
						8719514971790	RC531B LED31S/94 O W8L145 PCV ELP3 PI6	- graden	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971882	RC532B LED43S/94 O PSD	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm						
						8719514971752	RC531B LED19S/94	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	O PSD W8L145 PCV ELD3PI6						W8L120 VPC U4 W				
8719514971998	RC534B LED40S/94 O PSD W8L120 VPC PI5 IP	- graden	4000 K	130 lm/W	4.000 lm	8719514971523	RC530B LED34S/93 O SRD W8L120 VPC U4 W SC	- graden	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
8719514972018	RC534B LED50S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	132 lm/W	5.000 lm	8719514971486	RC530B LED25S/93 O SRD W8L120 VPC U4 W	- graden	3000 K	133 lm/W	2.500 lm
8719514972001	RC534B LED43S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	138 lm/W	4.300 lm	8719514971622	RC530B LED43S/94 O SRD W8L145 PCV U4 PI3	- graden	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
8719514972032	RC535B LED50S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	132 lm/W	5.000 lm	8719514973213	RC530B LED43S/T W9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8719514972025	RC535B LED43S/94 O PSD W8L141 PCV PI5	- graden	4000 K	138 lm/W	4.300 lm	8719514973244	RC530B LED34S/T W9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm
8719514971578	RC530B LED40S/94 O POE W8L120 VPC U3	- graden	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	8719514973251	RC530B LED43S/T W9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8719514971905	RC532B LED43S/94 O SRD W8L145 PCV U4 W	- graden	4000 K	143 lm/W	4.300 lm	8719514973268	RC531B LED25S/T W9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2.500 lm
8719514971554	RC530B LED34S/94 O SRD W8L120 VPC U4PI3SC	- graden	4000 K	142 lm/W	3.400 lm	8719514973275	RC530B LED43S/T W9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8719514971516	RC530B LED34S/93 O SRD	- graden	3000 K	133 lm/W	3.400 lm	8719514971561	RC530B LED40S/94 O POE W8L120 VPC UO	- graden	4000 K	143 lm/W	4.000 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514971851	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Brede bundel
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Brede bundel
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Brede bundel
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Brede bundel
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Brede bundel
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Brede bundel
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971851	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	220 tot 240 V	18 W
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	12,2 W
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	24,5 W
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	14 W
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Brede bundel
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Brede bundel
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Brede bundel
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Brede bundel
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Brede bundel
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Brede bundel
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Brede bundel
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Brede bundel
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Brede bundel
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Asymmetrische spiegel
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymmetrische spiegel
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymmetrische spiegel
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymmetrische spiegel
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymmetrische spiegel
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Brede bundel
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Brede bundel
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Brede bundel
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Brede bundel
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Brede bundel
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Brede bundel
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Brede bundel
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Brede bundel
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Brede bundel
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Brede bundel
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Brede bundel
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Brede bundel
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	36 W
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	14 W
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	12,2 W
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	18 W
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	29 W
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	29 W
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	36 W
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	29 W
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	24,5 W
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	27,5 W
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	33 W
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	220 tot 240 V	41,5 W
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	220 tot 240 V	24,5 W
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	220 tot 240 V	24,5 W
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	21 W
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 tot 240 V	29 W
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 tot 240 V	36 W
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	220 tot 240 V	30,5 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 tot 240 V	36 W
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 tot 240 V	29 W
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 tot 240 V	31,5 W
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	38 W
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	32 W
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	38 W
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 tot 240 V	32 W
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	51 tot 54 V	28 W
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	220 tot 240 V	30 W
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	220 tot 240 V	24 W
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	220 tot 240 V	25,5 W
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	220 tot 240 V	25,5 W
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	220 tot 240 V	18,8 W
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	220 tot 240 V	30 W
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	220 tot 240 V	35,5 W
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	220 tot 240 V	27,5 W
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	220 tot 240 V	35,5 W
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	220 tot 240 V	27 W
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	220 tot 240 V	35,5 W
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC UO	51 tot 54 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Veiligheidsklasse I
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Veiligheidsklasse I
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Veiligheidsklasse I
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Veiligheidsklasse I
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Veiligheidsklasse I
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Veiligheidsklasse III
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Veiligheidsklasse I
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Veiligheidsklasse I
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Veiligheidsklasse I
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Veiligheidsklasse I
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Veiligheidsklasse I
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Veiligheidsklasse I
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Veiligheidsklasse I
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Veiligheidsklasse I
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Veiligheidsklasse I
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Veiligheidsklasse I
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Veiligheidsklasse I
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Veiligheidsklasse III

