



Philips TrueLine încastrat: Adevărata linie de lumina

TrueLine, încastrat

Arhitecții au nevoie de o soluție de iluminat care să se potrivească cu arhitectura interioară a proprietății la care lucrează. Doresc o linie de lumină cu o construcție elegantă și niveluri de lumină foarte ridicate. Autorii specificațiilor au nevoie de aparate de iluminat care să economisească energie și să asigure în același timp nivelurile de lumină corespunzătoare, în conformitate cu normele de iluminare a spațiilor de birouri. Gama TrueLine încastrată satisface ambele cerințe. Gama TrueLine este disponibilă atât în variantă suspendată cât și în variantă aplicată.

Beneficii

- Randament extrem de ridicat pentru un aparat de iluminat liniar
- Iluminat compatibil cu cerințele pentru birouri
- Capacități de birou inteligent, scalabile și pregătite pentru viitor
- Compatibil cu sistemul de iluminat conectat Interact
- Acceptă proiectarea durabilă a clădirilor și criteriile de subvenționare a economiilor de energie

Caracteristici

- Randament luminos > 100 lm/W
- În conformitate cu normele privind iluminatul spațiilor de birouri
- Linii luminoase autonome și continue
- Disponibil și în variantă suspendată
- Lumină directă și indirectă
- Fereastră de ieșire omogenă a luminii
- Pregătit pentru viitor: PoE

Cerere

- Birouri
- Educatie
- Retail

Warnings and safety

- Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător
- În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Versions



TrueLine recessed-RC532B L1130



TrueLine-RC530 RC531B VPC ELP3



TrueLine-RC534B VPC




TrueLine-RC535B




TrueLine Recessed-U3

Cote



Cote



Detalii produs

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



Detalii produs



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLine_Recessed-U3

Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥90
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranță flux luminos	+/-10%
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată	Cod familie de produse
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC533B
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	-	RC530B
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	-	RC530B
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	-	RC530B
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	-	RC530B
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	-	RC531B
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC534B
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC532B

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată	Cod familie de produse
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC534B
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	RC530B

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- °	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	- °	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- °	3000 K	104 lm/W	1.900 lm
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- °	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	145 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	– °	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	– °	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	– °	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	– °	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	– °	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	– °	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 °	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3.400 lm
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 °	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4.000 lm
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	120 °	Tunable white 2700–6500 K	120 lm/W	5.000 lm
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	120 °	4000 K	145 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IPSC	120 °	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	– °	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	– °	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	– °	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	– °	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	– °	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	– °	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	– °	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	– °	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	– °	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
97175200	RC531B LED19S/940 PSD	– °	4000 K	110 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
	W8L145 PCV ELD3PI6				
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	– °	4000 K	130 lm/W	4.000 lm
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	138 lm/W	4.300 lm
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	– °	4000 K	138 lm/W	4.300 lm
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	– °	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	– °	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	– °	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
97152300	RC530B LED34S/930 SRD	– °	3000 K	133 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
	W8L120 VPC U4 W SC				
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	– °	3000 K	133 lm/W	2.500 lm
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	– °	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 °	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4.300 lm
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 °	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3.400 lm
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 °	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4.300 lm
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 °	Tunable white 2700–6500 K	93 lm/W	2.500 lm
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	120 °	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4.300 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Fascicul luminos larg
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Fascicul luminos larg
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Fascicul luminos larg
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Fascicul luminos larg
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Fascicul luminos larg
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Fascicul luminos larg
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Fascicul luminos larg
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Oglindă asimetrică
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Oglindă asimetrică
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Oglindă asimetrică
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Oglindă asimetrică
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Oglindă asimetrică
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Fascicul luminos larg
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Fascicul luminos larg
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Fascicul luminos larg
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Fascicul luminos larg
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Fascicul luminos larg
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Fascicul luminos larg
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Fascicul luminos larg
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Fascicul luminos larg
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Fascicul luminos larg
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Fascicul luminos larg
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Fascicul luminos larg

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	30,5 W
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	18 W
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	17,8 W
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	36 W
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	24,5 W
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	18 W
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	36 W
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	29 W
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	27,5 W
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	33 W
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	41,5 W
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	24,5 W
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	29 W
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	17,8 W
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	36 W
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	30,5 W
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	30,5 W
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	30,5 W
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	36 W
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	17,8 W
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	29 W
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	17,8 W
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	31,5 W
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	30 W
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	24 W
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	25,5 W
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	25,5 W
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	18,8 W
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	30 W
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	35,5 W
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27,5 W
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	35,5 W
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27 W
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	35,5 W

