



Universal T8 LEDtube-belysning är nu enklare än någonsin

MASTER LEDtube Universal T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enkelt och okomplicerat. Det beror på att du inte behöver matcha driftdonstekniken längre: en unik design gör det möjligt att montera Philips MASTER LEDtube Universal T8 direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska driftdon, högfrekvensdon eller nätspänningsanslutning. Det är så enkelt att använda att du inte längre behöver ha två typer av rör på lager! Philips MASTER LEDtube Universal T8 är helt säker, tillförlitlig och enkel att installera och är det optimala alternativet till standardlysrör för att maximera värdet över livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Fördelar

- Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader
- Den utökade livslängden skapar lägre underhållskostnader jämfört med konventionella ljuskällor
- Det snabbaste och enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED genom en helt säker produkt och installationsprocess

Funktioner

- Ersättning av befintliga T8-lampor på installationer med både EM/HF-driftdon och nätspänningsanslutning
- Förbrukar mindre energi än vanliga lysrör
- Lång livslängd
- InstantFit-teknik för största möjligt driftdonskompatibilitet
- Fria från kvicksilver

MASTER LEDtube Universal T8


Användning

- Kontor, affär, skola, butik
- Industribyggnader och lager

Versions



Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

MASTER LEDtube Universal T8

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) A++

Styrenheter och dimring

Dimbar No

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Spänning (nom) 220–240 V

Tändningstid (nom) 0,5 s

Allmän information

Socket G13

Nominell livslängd (nom) 60000 h

Nominell livslängd (timmar) 60000 h

Driftcykel 50000X

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex (nom) 83

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %

Temperatur

T-ambient (max) 45 °C

T-ambient (min) -20 °C

T-Case max. (nom) 45 °C

T-förvaring (max) 65 °C

T-förvaring (min) -40 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 kWh
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 W
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 W
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 W

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Korrelerad	Ljusflöde	
			färgtemperatur (nom)	Ljusflöde (nom)	(märkvärde) (nom)
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	840	4000 K	2500 lm	2500 lm
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	2500 lm	2500 lm
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	840	4000 K	3700 lm	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Korrelerad	Ljusflöde	
			färgtemperatur (nom)	Ljusflöde (nom)	(märkvärde) (nom)
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	840	4000 K	3700 lm	3700 lm
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	865	6500 K	3700 lm	3700 lm

MASTER LEDtube Universal T8

