



Téglalap alakú SlimBlend – Nagy teljesítmény és fejlett vezérlés

Téglalap alakú SlimBlend, süllyesztett

Megnőtt az igény az irodai szabványoknak megfelelő, kiváló fényminőségű világításra. Egyre gyakoribb igény ugyanakkor az olyan kényelmi szempontok teljesítése is, mint a szórt fény és a mennyezet kialakítását nem megtörő világítás. Ezért válnak egyre népszerűbbé a „világító felület” típusú megoldások. Természetesen ezekkel az igényekkel egyidejűleg továbbra is elvárás az energiafogyasztás és a karbantartási költségek mérséklése is. A SlimBlend termékcsalád mindennek megfelel, sőt még többet nyújt. A káprázásmentes és szórt fényt a mennyezetbe olvadó dizájnnal kombinálja a beépített vezérlésnek köszönhetően, sőt különleges fénykeveréssel is csábít. A külső burkolat alatt „beragadó” fényt finoman ragyogtatva képez lágy átmenetet a peremek felé, és a mennyezetbe integrálva csökkenti a kellemetlenül éles világítás érzetét. A SlimBlend hálózatalapú világítási rendszerhez és informatikai megoldásokhoz csatlakoztatható, ha gyűjteni szeretnék a használati adatait a további energiatakarékosság és komfort elérése céljából. Kecses kialakítása megkönnyíti, hogy a műszaki elemeket a légtechnikai rendszerbe építsék be. Számos különböző felszerelési módja igazán alkalmassá teszi ezt a lámpatestcsaládot szinte minden mennyezettípushoz. A SlimBlend termékcsalád négyzetes és téglalap alakú formában kapható, és süllyesztett, felületre szerelt és függesztett megoldásként egyaránt telepíthető. A bekerülési költség és a megtérülés remek egyensúlya jellemzi, így ideális választás minden irodai környezetbe, ahol egyaránt fontos a kiváló fényminőség és a gyors megtérülés.

Téglalap alakú SlimBlend, süllyesztett

Előnyök

- Az elegáns kialakítás és a nagy teljesítmény egyedi ötvözete
- Hozzájárul a letisztult mennyezetképhez
- Beépített érzékelő a csatlakoztatott világítási rendszerekkel való együttműködéshez
- Gyorsabb és olcsóbb üzembehelyezés

Szolgáltatások

- Kategóriájában kiemelkedő hatásfok a környezettudatos épülettervezés szolgálatában
- Bekerülési költség és megtérülés remek egyensúlya – 3 év alatt behozza az árát
- Beépített érzékelő a (csatlakoztatott) világítási rendszerekhez, további energiamegtakarítást és adatgyűjtést kínálva
- A fény a lámpatest peremei felé terjed, harmóniát teremtve a mennyezet kiképzésével
- Kellemes, káprázásmentes, irodai szabványoknak megfelelő világítás mikrolencsés optikával

Alkalmazás


- Irodák
- Egészségügy
- Oktatás

Versions



SlimBlend RR-RC400B

Méretezett rajza



Téglalap alakú SlimBlend, süllyesztett

