



StreetSaver — сокращение расходов и высокое качество

StreetSaver gen2

Чтобы обеспечить соответствие законодательным актам ЕС, вступившим в силу в 2015 году, городским властям необходимо заменить все ртутные лампы на лампы, не содержащие ртуть. При этом количество таких установленных светильников очень велико, и в бюджетах муниципалитетов не предусмотрены средства на подобные масштабные замены, в особенности в условиях существующей жесткой экономии. В то же время муниципальные власти сталкиваются с огромным давлением в части экономии энергии и уменьшения светового загрязнения среды ночного неба (многие ртутные установки имеют прозрачный колпак и рассеивают свет повсюду). StreetSaver это доступное, высококачественное решение, позволяющее муниципалитетам разом решить все упомянутые проблемы, заменив ртутные светильники на светодиодные системы и, что особенно важно — при незначительных вложениях.

Преимущества

- Решение на основе светодиодов для верхнего монтажа с отличной осветительной способностью по доступной цене
- Высокое качество продукции и надежная конструкция
- Долгий срок службы благодаря светодиоду средней мощности и защите от бросков напряжения 4 кВ

Характеристики

- Специальный дизайн светодиодов
- Алюминиевый корпус и плоское стекло из поликарбоната
- Соединение непосредственно в нижней части опоры благодаря кабелю длиной 6 м

StreetSaver gen2

Применение

- Парки и площади, пешеходные зоны
- Торговые зоны, парковки
- Жилые районы

Спецификации

Тип	BPP008		
Источник света	Встроенный светодиодный модуль		
Мощность	27Вт		
Угол распределения	Не применимо		
силы света			
Светоотдача	2500лм (4000 К)		
	2300лм (3000 К)		
Эффективность	93лм/Вт (4000 К)		
освещения	85лм/Вт (3000 К)		
Коррелированная	3000 или 4000 К		
цветовая температура			
Коэффициент	> 70, 4000 K		
цветопередачи	> 80, 3000 K		
Срок эксплуатации	50000 часов при 35°C		
L70B50			
Диапазон рабочих	−40°C < Температура		
температур			
Драйвер	Встроенный (светодиодный модуль со встроенным ПРА)		
Сетевое напряжение	220-240 В / 50-60 Гц		
Пусковой ток	2,56 A		

Уменьшение яркости	Нет		
света			
Оптика	Симметричный		
Оптический элемент	Оптика для широких улиц		
Оптический плафон	Поликарбонатный опаловый колпак/плафон		
Материал	Корпус: литой под давлением алюминий		
	Оптический плафон: поликарбонат, матовый		
Цвет	Купол: ультра темно-серый, приблизительно RAL 7043 (GR)		
Соединение	Кабель длиной 6м		
Стабильность	Техобслуживание не требуется		
Установка	Верхняя опора: Ø 60мм		
	Соединение непосредственно в нижней части опоры благодаря		
	предварительно смонтированному кабелю длиной 6м		
	Рекомендуемая высота установки: 3-6м		
	Площадь проекции: 0,115m²		
Примечания	Светильник поставляется в готовом к монтажу виде. Это		
	обеспечивается благодаря кабелю длиной 6м, что позволяет		
	выполнить соединение непосредственно в монтажной коробке в		
	нижней части опоры		

Сведения о продукте

StreetSaver_G2-DPP.tif



StreetSaver gen2

Соответствие требованиям и область применения Код степени защиты от механических IK08 воздействий Защита от скачков напряжения (общая/ Защита дифференциальная) светильника от бросков напряжения до 4 кВ в дифференциальн ом и до 4 кВ в обычном режиме Системы управления и регулировка яркости света Возможность изменения яркости света Общая информация Распределение света светильника Маркировка СЕ CE mark Цвет источника света Нейтральный белый Тип оптического плафона/линзы AC-MLO Драйвер в комплекте Yes Знак пожароопасности No Сменный источник света Количество единиц ПРА 1 unit Symmetrical Тип оптики Технические характеристики освещения Стандартный угол наклона при настенном монтаже Стандартный угол наклона при верхнем монтаже Коэффициент освещения, 0 направленного снизу вверх Механические компоненты и корпус Цвет Aluminum and gray

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

	Нач. корр.			
	Full Product	цветовая	Нач. индекс	Начальная
Order Code	Name	температура	цветопередачи	светоотдача
911401663403	BPP008 LED-MP	4000 K	70	2500 lm
	740 PSU I GR			
	60P			

		Нач. корр.		
	Full Product	цветовая	Нач. индекс	Начальная
Order Code	Name	температура	цветопередачи	светоотдача
911401663503	BPP008 LED-MP	3000 K	80	2300 lm
	830 PSU I GR			
	60P			

StreetSaver gen2

