



Voor topprestaties en duurzaamheid

MASTER LEDspot ExpertColor MV

De MASTER LEDspot ExpertColor creëert een warme en gezellige sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving met een innovatief, tijdloos lensontwerp dat in vrijwel elk interieur past met zijn rustige en nette uitstraling. Daarnaast kan je met MASTER LEDspot ExpertColor gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waaronder de LEDspot MR16, LEDspot AR111 en de LEDspot PAR-lampen. De MASTER LEDspot ExpertColor levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.

Voordelen

- Creëer een warme en comfortabele ambiance met MASTER LED GU10
- Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid
- Het interieur met meubels en textiel ziet er geweldig uit

Kenmerken


- Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na
- Beste kleurweergave in zijn klasse, CRI 97, R9>85
- Directe vervanging voor GU10-netspanningshalogeenlampen
- Diep en vloeiend dimmen, compatibel met breed scala aan transformatoren

Toepassing

- Hotels, cafés, restaurants
- Winkels
- Woningen

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Maatschets



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Algemene informatie

Lampvoet	GU10
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	40.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	97
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur		
			(nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8718696707494	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	25 graden	2700 K	927	265 lm
8718696707517	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	25 graden	3000 K	930	280 lm
8718696707531	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	25 graden	4000 K	940	300 lm
8718696707555	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	36 graden	2700 K	927	265 lm
8718696707579	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	36 graden	3000 K	930	280 lm
8718696707593	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	36 graden	4000 K	940	300 lm
8718696707616	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	25 graden	2700 K	927	355 lm
8718696707630	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	25 graden	3000 K	930	375 lm
8718696707654	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	25 graden	4000 K	940	400 lm
8718696707678	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	36 graden	2700 K	927	355 lm
8718696707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	36 graden	3000 K	930	375 lm
8718696707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	36 graden	4000 K	940	400 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtsterkte (nom.)	Order Code	Full Product Name	Lichtsterkte (nom.)
8718696707494	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	700 cd	8718696707555	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	540 cd
8718696707517	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	750 cd	8718696707579	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	560 cd
8718696707531	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	800 cd	8718696707593	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	600 cd

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Order Code	Full Product Name	Lichtsterkte (nom.)
8718696707616	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	1.000 cd
8718696707630	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	1.000 cd
8718696707654	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	1.050 cd

Order Code	Full Product Name	Lichtsterkte (nom.)
8718696707678	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	800 cd
8718696707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	800 cd
8718696707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	800 cd

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8718696707494	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9 W	35 W
8718696707517	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9 W	35 W
8718696707531	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9 W	35 W
8718696707555	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9 W	35 W
8718696707579	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9 W	35 W
8718696707593	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8718696707616	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5 W	50 W
8718696707630	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5 W	50 W
8718696707654	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5 W	50 W
8718696707678	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5 W	50 W
8718696707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5 W	50 W
8718696707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5 W	50 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8718696707494	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	-	PAR 16
8718696707517	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	-	PAR 16
8718696707531	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	-	PAR 16
8718696707555	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	-	PAR 16
8718696707579	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	-	PAR 16
8718696707593	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	Helder	PAR 16

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8718696707616	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	Helder	PAR16
8718696707630	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	Helder	PAR 16
8718696707654	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	-	PAR 16
8718696707678	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	-	PAR 16
8718696707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	-	PAR 16
8718696707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	-	PAR 16










Keurmerken en classificaties


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/
		1.000 uur
8718696707494	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	4 kWh
8718696707517	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	4 kWh
8718696707531	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	4 kWh
8718696707555	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	4 kWh
8718696707579	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/
		1.000 uur
8718696707593	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	4 kWh
8718696707616	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	6 kWh
8718696707630	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	6 kWh
8718696707654	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	6 kWh
8718696707678	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	6 kWh


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8718696707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	6 kWh
8718696707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	6 kWh







Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 927 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 930 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 940 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 940 36D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV


Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 927 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 930 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 940 25D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 940 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 940 25D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 940 36D

