



Для максимальной эффективности и экологической устойчивости

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Источники света MASTER LEDspot ExpertColor создают теплую и комфортную атмосферу в гостиничных заведениях, домах и ресторанах. Они предлагают превосходное освещение с индивидуальным спектром, высоким индексом цветопередачи (CRI) и функцией глубокой регулировки яркости. Кроме того, инновационная конструкция линз с возможностью встраивания способна украсить практически любой интерьер за счет своего изящного и лаконичного внешнего вида. В дополнение к этому вы можете воспользоваться преимуществами всего семейства ламп ExpertColor, в состав которого также входят лампы LEDspot MR16, LEDspot AR111 и LEDspot PA. Источники света MASTER LEDspot ExpertColor обеспечивают большую экономию электроэнергии и минимизируют затраты на обслуживание без каких-либо потерь в качестве света или уменьшения срока службы, позволяя владельцам жилья или предприятий быстро окупить инвестиции.

Преимущества

- Создание теплой и комфортной атмосферы
- Выделение достоинств внутреннего декора помещений — мебель и ткани выглядят превосходно
- Удобное решение для модернизации имеющегося освещения для повышения энергоэффективности и устойчивого развития

MASTER LEDspot ExpertColor MV


Характеристики

- Специально настроенный цветовой спектр для воссоздания оттенка света галогенных ламп
- Конструкция с возможностью встраивания с красивыми линзами в канавках V-образной формы
- Лучшая в своем классе реализация цвета, индекс цветопередачи (CRI) — 97
- Плавная и глубокая регулировка яркости света
- Возможность замены галогенных ламп с патроном GU10 и питанием от основной электросети

Применение

- Гостиницы
- Магазины
- Жилые помещения

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50 мм	54 мм
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50 мм	54 мм

Общая информация

Цоколь GU10

Технические характеристики освещения

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Время включения (ном.) 0,5 s

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 80 °C

Механические компоненты и корпус

Форма колбы PAR16

Технические характеристики освещения

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Сила света (ном.)
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	25 °	2700 K	700 cd
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	36 °	3000 K	560 cd
929001347008	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	24 °	2700 K	1 000 cd
929001347108	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	24 °	3000 K	1 000 cd
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	25 °	4000 K	1 050 cd

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Сила света (ном.)
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	36 °	2700 K	800 cd
929001347308	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	36 °	2700 K	800 cd
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	36 °	3000 K	800 cd
929001347408	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	36 °	3000 K	800 cd
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	36 °	4000 K	800 cd

Системы управления и регулировка яркости света


Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	Только с отдельными светорегуляторами
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	Только с отдельными светорегуляторами
929001347008	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	Да
929001347108	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	Да
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	Только с отдельными светорегуляторами


Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	Только с отдельными светорегуляторами
929001347308	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	Да
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	Только с отдельными светорегуляторами
929001347408	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	Да
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	Только с отдельными светорегуляторами

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	4 kWh
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	4 kWh
929001347008	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	6 kWh
929001347108	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	6 kWh
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	6 kWh
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	6 kWh
929001347308	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	6 kWh
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	6 kWh
929001347408	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	6 kWh








120°




MASTER LEDspot ExpertColor MV




Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 927 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 24D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 25D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 927 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 24D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 24D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 940 25D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 940 36D

