



LED semplicemente fantastici

Ledinaire SlimDownlight

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Vantaggi

- Qualità e affidabilità Philips
- A risparmio energetico
- Confortevole superficie di luce diffusa

Caratteristiche

- Disponibile in più dimensioni e livelli di luminosità
- Disponibili più colori luce
- Design ultra sottile

Applicazione

- Corridoi
- Servizi igienici
- Sale d'attesa

Ledinaire SlimDownlight







Versions



LEDINAIRE SlimDownlight-DN065B LED10S


DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Disegno tecnico



Ledinaire SlimDownlight

Disegno tecnico



Dati del prodotto



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03

Ledinaire SlimDownlight

Dati del prodotto

Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Dati del prodotto



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Sorgente luminosa sostituibile	No
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK03 IP20/40
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Marchio CE	Test filo incandescente	Numero di riduttori
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Marchio CE	-	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Marchio CE	-	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Marchio CE	-	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Marchio CE	-	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Sì	Temperatura 650 °C, durata 30 s	1 unità
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Sì	Temperatura 650 °C, durata 30 s	1 unità
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6- D175	Marchio CE	-	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6- D175	Marchio CE	-	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8- D225	Marchio CE	-	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8- D225	Marchio CE	-	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Marchio CE	-	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Marchio CE	-	-

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza	Flusso luminoso	Valore di tremolio (PstLM)
			luminosa (specificata) (Nom)		
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	3000 K	100 lm/W	1.200 lm	0,7
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	4000 K	100 lm/W	1.200 lm	0,7
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	3000 K	105 lm/W	2.000 lm	0,7
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	4000 K	105 lm/W	2.000 lm	0,7
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	4000 K	90 lm/W	1.000 lm	0,2
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	3000 K	100 lm/W	2.000 lm	0,2

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Effetto stroboscopico
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,3
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,3

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	11 W
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	20 W

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza	Flusso luminoso	Valore di tremolio (PstLM)
			luminosa (specificata) (Nom)		
	LED20/830 19.5W D225 RD				
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	3000 K	100 lm/W	1.200 lm	0,7
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	4000 K	108 lm/W	1.200 lm	0,7
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	3000 K	105 lm/W	2.000 lm	0,7
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	4000 K	105 lm/W	2.000 lm	0,7
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	3000 K	100 lm/W	1.200 lm	0,7
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	4000 K	100 lm/W	1.200 lm	0,7

Order Code	Full Product Name	Effetto stroboscopico
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,6 %

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	No
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	No
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-



Ledinaire SlimDownlight

