



Philips Ledinaire vægmonteret WL060V – til belysning af din dagligdag.

Ledinaire vægmonteret WL060V

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Fordele

- Energibesparende LED'er
- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Konkurrencedygtig pris
- Egnet til mange forskellige indendørsanvendelser

Funktioner

- Moderne, diskret design
- To lumenpakker og størrelser; 1100 lm 30 cm, 1700 lm 35 cm
- IP44-klassificering er perfekt til indendørsanvendelser
- Fuld, transparent afskærmning, der sikrer et homogent lys
- Der findes versioner med integreret sensor

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Trapper
- Offentlige indgangsarealer

Ledinaire vægmonteret WL060V


Versions



Ledinaire Wall-mounted-WL060V LED11S

Målskitse

Oplysninger om produktet



Ledinaire wall-mounted WL060V
PSU

Ledinaire vægmonteret WL060V

Generelle oplysninger

CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel	- °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Spredningsvinkel 120°
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
---------------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	-
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	-
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Programmerbar bevægelse og lyssensor
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Programmerbar bevægelse og lyssensor
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	-
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	-

Lysteknisk

Ledinaire vægmonteret WL060V

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	90 lm/W	1.700 lm
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	90 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1.700 lm
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.700 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	17 W
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	17 W

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

