



Высокопроизводительный прожектор в компактном корпусе

Tango Mini BVP280

Tango mini LED – это светодиодная подсветка для освещения в различных сферах, например, освещение в помещениях, билбордов, фасадов, промышленных зон и других пространств. Прожектор Tango mini LED помещает светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в один компактный корпус. Его специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие надежность и длительный срок службы. Tango mini LED использует светодиодную технологию, которая обеспечивает экономию энергии и более длительный срок службы.

Преимущества

- Эффективность системы – экономия энергии до 40% по сравнению с традиционными системами HID / SON. Надежная производительность. – мгновенное зажигание, срок службы 50 000 часов (L70B50 @ Ta35 ° C). Отличное качество – прочность, защита от вибрации, защита от ветра и антикоррозийная краска и защита от проникновения пыли, класс IP66.

Характеристики

- 3 вида оптики – подходит для применения в любой области заливающего освещения. Энергосберегающий светильник. – подходит для клиентов, которые хотят сократить расходы на электроэнергию.

Tango Mini BVP280

Применение

- Архитектурное освещение
- Ландшафтное освещение
- Освещение билбордов
- Охранное освещение
- Освещение парковок
- Парковое освещение

Versions



BVP280

Tango Mini BVP280

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK07
--	------

Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Surge protection level until 10 kV
---	------------------------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
---------------	---------

Тип оптического плафона/линзы	PC-MLO
-------------------------------	--------

Драйвер в комплекте	Yes
---------------------	-----

Знак пожароопасности	NO
----------------------	----

Код лампового семейства	-
-------------------------	---

Сменный источник света	Yes
------------------------	-----

Количество единиц ПРА	-
-----------------------	---

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. индекс цветопередачи	70
---------------------------	----

Начальная светотдача	4500 lm
----------------------	---------

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
--	---

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
--	---

Механические компоненты и корпус

Цвет	Aluminum and gray
------	-------------------

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Распределение		
		света светильника	Цвет источника света	Тип оптики
911401659704	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Холодный белый	Asymmetrical medium beam
911401659804	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM	90°	Холодный белый	Symmetrical wide beam
911401660004	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM	57°	Нейтральный белый	симметричный средний пучок
911401660104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM	90°	Нейтральный белый	Symmetrical wide beam
911401660604	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM	57°	Холодный белый	симметричный средний пучок
911401665004	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Теплый белый	Asymmetrical medium beam
911401665504	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SMB GM	57°	Теплый белый	симметричный средний пучок
911401665704	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SWB GM	90°	Теплый белый	Symmetrical wide beam
911401666104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Нейтральный белый	Asymmetrical medium beam

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура
911401659704	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB GM	5700 K
911401659804	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM	5700 K
911401660004	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM	4000 K
911401660104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM	4000 K
911401660604	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM	5700 K

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура
911401665004	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB GM	3000 K
911401665504	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SMB GM	3000 K
911401665704	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SWB GM	3000 K
911401666104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM	4000 K

Tango Mini BVP280



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2022, Июнь 26 - Данные для изменения