



Уникальный инновационный продукт **UNIdot** для архитектурного освещения

UNIdot

Правильное фасадное освещение создает уникальную атмосферу для любого пространства. Philips UNIdot – это лишь одно из последних нововведений в области светодиодного освещения, которое позволяет создавать идеальную атмосферу как внутри помещений, так и снаружи. Мечтательные звездные ночи и увлекательные городские пейзажи стали возможными благодаря интеллектуальной светодиодной системе освещения Philips UNIdot. Уникальные светильники UNIdot могут быть установлены на любом сложном фасаде. Доступна функция регулировки яркости, которую легко настроить, это отличная замена для обычных решений с точки зрения производительности, универсальности, качества света и экономии энергии.

Преимущества

- Эргономичный дизайн – закругленный и универсальный, может быть легко установлен на любой поверхности, на любом уровне
- Цвета, которые вдохновляют – DMX управляемые светильники RGB и белого света помогают достичь желаемой атмосферы и эффектов
- Специальное покрытие оптики обеспечивает равномерную яркость и широкий угол рассеивания
- Низкая мощность и срок службы 50,000 часов обеспечивают значительную экономию средств

Характеристики

- Внутри семейства существуют 3 корпуса с различной цветовой температурой: белой или RGB
- Широкий угол рассеивания – 125
- Степень защиты IP65 и IK07 позволяют использовать светильник в самых суровых условиях
- Совместим с DMX/RDM

Применение

- Исторические здания
- Театры
- Парки аттракционов
- Базы отдыха
- Медиа фасады

Versions



Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK07
--	------

Общая информация

Маркировка CE	-
Тип оптического плафона/линзы	PCF
Драйвер в комплекте	No
Знак пожароопасности	F
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Механические компоненты и корпус

Цвет	Gray and white
------	----------------

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401834998	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	0% (digital)
911401835098	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Not applicable
911401835198	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Not applicable
911401835298	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Not applicable
911401835398	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	0% (digital)
911401835498	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Not applicable
911401835598	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Not applicable
911401835698	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Not applicable

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401834998	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	Yes
911401835098	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	No
911401835198	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	No
911401835298	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401835398	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	Yes
911401835498	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	No
911401835598	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	No
911401835698	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	No

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401834998	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	Красный, зеленый и синий
911401835098	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Теплый белый
911401835198	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Нейтральный белый
911401835298	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Холодный белый

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401835398	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	Красный, зеленый и синий
911401835498	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Теплый белый
911401835598	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Нейтральный белый
911401835698	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Холодный белый

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401834998	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	- K	-	109 lm
911401835098	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	3000 K	70	200 lm
911401835198	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	4000 K	70	217 lm
911401835298	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	5000 K	70	217 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401835398	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	- K	-	257 lm
911401835498	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	3000 K	70	466 lm
911401835598	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	4000 K	70	506 lm
911401835698	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	5000 K	70	506 lm

