



Effizient, zuverlässig, kompakt: Die optimale Alternative für konventionelle Scheinwerfer

Ledinaire floodlight mini

Die extrem kompakten Ledinaire Mini Scheinwerfer zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

Vorteile

- Extrem Kompakter LED-Scheinwerfer mit passiven Thermomanagement
- Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Halogenscheinwerfern
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer

Merkmale

- Drei kompakte Baugrößen mit je einem Lichtstrompaket: 490 lm, 2.500 lm und 4.500 lm (System)
- Ersatz für Halogenscheinwerfer von 60 W bis zu 400 W
- Lange Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden (L70B50) – dadurch wartungsarm
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für eine einfache Installation
- Symmetrisch strahlende Optik mit prismatischer Glasabdeckung für ein homogenes und komfortables Licht
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse aus Polycarbonat, IP65

Ledinaire floodlight mini

Anwendung

- Gebäudefassaden, kleine Parkplätze und Carports
- Sicherheits- und Landschaftsbeleuchtung
- Werbetafeln

Spezifikationen

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
AverageAmbientTempe rature	-25 bis +40 °C
Beam angle	100°
Color	Grau und Schwarz
	Freie Anschlussleitungen (Freie Anschlussleitungen)
	Nein
	elektronisches Betriebsgerät (PSU)
	4000 K
	10, 27, 50 W
	90 lm/W

	900, 2500, 4500 lm
	50 bis 60 Hz
	220 bis 240 V
	0.13, 0.38, 0.64 A
	Nein
Material of Bracket	Bracket:
Material	Housing: polycarbonat
Material of Reflector	Reflector: -
	35000 h
	2/2 kV
	3 Jahre

Versions



LED Module, system flux 2500 lm
- LED - 100°

Produktdetails



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-2DPP.TIF

Ledinaire floodlight mini

Produktdetails



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-5DPP.TIF

