



# Des LED tout simplement Passer à la technologie LED n'a jamais été aussi simple

## Ledinaire Floodlight mini

La gamme Ledinaire contient une sélection de projecteurs LED, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

### Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Rentabilité rapide : économies d'énergie >de 80 % (lampes halogènes)
- Installation rapide sans ouverture du projecteur
- Haute qualité de finition Philips, robuste et entièrement fiable

### Fonctions

- Hautement efficace : 90 lm/W Conception extra-plate, IP65, pour des projecteurs avec ou sans détecteur Flux système : 900 lm (10 W) ; 2 500 lm (27 W) ; 4 500 lm (50 W) Durée de vie élevée de 35 000 heures (Ta = 25 °C) Verre prismatique pour une lumière diffuse et confortable, pré-câblé avec câble de 0,3 m (classe 1), via un presse-étoupe Montage porté ou suspendu Conformité aux normes CE et RoHS Tests au brouillard salin pendant 500 h IRC 80

# Ledinaire Floodlight mini

## Application

- Façades de bâtiments, commerces
- Jardins, souterrains
- Panneaux publicitaires

## Descriptions

<b>Aiming Horizontal</b>	to °
<b>Aiming Vertical</b>	to °
<b>Average Ambient Temperature</b>	-25 à +40 °C
<b>Beam angle</b>	100°
<b>Color</b>	Gris et noir
	Fils/câbles volants (Fils/câbles volants)
	Non
	Alimentation (PSU)
	4000 K
	10, 27, 50 W
	90 lm/W

	900, 2500, 4500 lm
	50 à 60 Hz
	220 à 240 V
	0.13, 0.38, 0.64 A
	Non
<b>Material of Bracket</b>	Bracket:
<b>Material</b>	Housing: polycarbonate
<b>Material of Reflector</b>	Reflector: -
	35000 h
	2/2 kV
	3ans

## Versions



LED Module, system flux 2500 lm  
- LED - 100°

## Détails sur le produit



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led25-2DPP.TIF

## Ledinaire Floodlight mini

### Détails sur le produit



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led25-3DPP.TIF



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led25-4DPP.TIF



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led25-5DPP.TIF

