



# Jedno rozwiązanie pasujące do różnych przestrzeni.

## FastSet do montażu na powierzchni

Wymiana oświetlenia na rozwiązania LED to powszechna tendencja również w aplikacjach biurowych. Oprawę FastSet skonstruowaliśmy, dostrzegając potrzebę zastosowania szybkiej i prostej w montażu oprawy i która może zastąpić istniejące konwencjonalne oświetlenie. To idealny wybór, aby szybko uzyskać korzyści oświetlenia LED. Ze względu na możliwość wymiany 1:1 nie trzeba przeprowadzać wstępnych obliczeń przed zainstalowaniem oświetlenia LED. Ta oprawa pasuje do wielu zastosowań w przestrzeniach wewnętrznych. Dostępna jest również w wersji samodzielnej oraz z okablowaniem przelotowym, dzięki czemu można ją podłączyć później.

### Korzyści

- Uniwersalna oprawa oświetleniowa odpowiednia do różnych typów instalacji
- Bezpośredni zamiennik opraw konwencjonalnych
- Szybka instalacja i duża niezawodność

### Cechy

- Do instalacji samodzielnej oraz do łączenia w linie za pomocą okablowania przelotowego
- Podczas wymiany konwencjonalnej oprawy oświetleniowej na oprawę FastSet nie jest konieczne dokonowanie obliczeń ponieważ jest to bezpośredni zamiennik
- Stopień ochrony IP44
- Markowe oprawy Philips

## FastSet do montażu na powierzchni

### Zastosowanie


- Budynki biurowe
- Pomieszczenia edukacyjne
- Garaże, parkingi wewnętrzne
- Klatki schodowe
- Pomieszczenia techniczne

### Wersje



FastSet-SM150C-2SPP

### Rysunki techniczne



### Więcej o produkcie

FastSet-SM150C-4DPP.TIF



FastSet-SM150C-5DPP.TIF



## FastSet do montażu na powierzchni

### Więcej o produkcie

FastSet-SM150C-6DPP.TIF



FastSet-SM150C-1DPP.TIF



FastSet-SM150C-2DPP.TIF



FastSet-SM150C-7DPP.TIF



FastSet-SM150C-8DPP.TIF



FastSet-SM150C-9DPP.TIF

