



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Mellomstrålet

OptiVision er en asymmetrisk overlysarmatur med kompakte dimensjoner og ekstremt høy effektivitet. Den er tilgjengelig med smale, middels og brede stråler. Den gir maksimal fleksibilitet, begrenser spilllys, gir gode muligheter for blindingseffekt samt hindrer lyslekkasje oppover. OptiVision har plass til metallhalogenslyskilder for god fargegjengivelse eller høytrykks natriumlyskilder for økonomisk drift.

Produktdata

Generell informasjon		Armaturs lysstråle spredning	
Lampefamiliekode	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Optikktype utendørs	Mellomstrålet
Antall utstyrsenheter	-	Drift og elektronikk	
Forkobling	-	Inngangsspenning	400 V
Produktseriekode	MVP507 [OPTIVISION]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Verditrapp	Spesifikasjon	Effektforbruk	2 000 W
CE-merke	Ja	Tilkobling	Skrubkontakt
Garantiperiode	1 år	Kabel	-
Brennbarhetsmerke	-	Temperatur	
ENEC-merke	-	Omgivelsestemperatur	-30 til +35 °C
I samsvar med EU RoHS	Ja	Kontroller og dimming	
Teknisk belysning		Kan dimmes	Nei
Standardvinkel på stolpetoppen	-	Kontrollgrensesnitt	-
Standardvinkel sidemontering	-	Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80		
Lyskilde farge	842 nøytral hvit		
Type optisk deksel	Flatt glass		

OptiVision MVP507

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Aluminium
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	386 mm
Effektivt prosjektert område	0,16 m²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
------------------------	--------------------

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
---------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI
Fullstendig produktnavn	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI
Full EOC	871155915197700
Lokal kodebeskrivelse	3505222
Bestillingskode	15197700
Materialenr. (12NC)	910400184712
Lokal bestillingskode	3505222
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559151977
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711559151977

Målskisse

