



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Smalstrålet

Optivision er en asymmetrisk overlysarmatur med kompakte dimensjoner og ekstremt høy effektivitet. Den er tilgjengelig med smale, middels og brede stråler. Den gir maksimal fleksibilitet, begrenser spilllys, gir gode muligheter for blindingseffekt samt hindrer lyslekkasje oppover. Optivision har plass til metallhalogenslyskilder for god fargegjengivelse eller høytrykks natriumlyskilder for økonomisk drift.

Produktdata

Generell informasjon		Armaturspesifikasjoner	
Lampefamiliekode	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Armaturslysstråle spredning	-
Antall utstyrsenheter	-	Optikktype utendørs	Smalstrålet
Forkobling	-	Drift og elektronikk	
Produktseriekode	MVP507 [OPTIVISION]	Inngangsspenning	400 V
Verditrapp	Spesifikasjon	Line Frequency	50 to 60 Hz
CE-merke	Ja	Effektforbruk	2 000 W
Garantiperiode	1 år	Tilkobling	Skrukontakt
Brennbarhetsmerke	-	Kabel	-
ENEC-merke	-	Temperatur	
I samsvar med EU RoHS	Ja	Omgivelsestemperatur	-30 til +35 °C
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Standardvinkel på stolpetoppen	-	Kan dimmes	Nei
Standardvinkel sidemontering	-	Kontrollgrensesnitt	-
Korrelert fargetemperatur (nom)	5600 K	Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90		
Lyskilde farge	956 dagslys		
Type optisk deksel	Flatt glass		

OptiVision MVP507

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Aluminium
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	386 mm
Effektivt prosjektert område	0,16 m ²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
------------------------	--------------------

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
---------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI
Fullstendig produktnavn	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI
Full EOC	871155915209700
Lokal kodebeskrivelse	3505227
Bestillingskode	15209700
Materialenr. (12NC)	910400189012
Lokal bestillingskode	3505227
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559152097
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711559152097

Målskisse

