



# Lineco TMS022

## GMS022 1 36 R-A

GMS022, 1, 36 W


Oprawa TMS022 to funkcjonalna i ekonomiczna belka montażowa do 1 lub 2 świetlówek TL-D. Oferuje wybór dwóch odbłyśników, do oświetlenia symetrycznego i asymetrycznego. Instalacja jest prosta i nie wymaga zastosowania narzędzi. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach). Dostępny jest szeroki asortyment elementów dodatkowych.

### Dane produktu

|                                              |                 |                                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |                 | <b>Pełna nazwa produktu</b>     |                 | GMS022 1 36 R-A |
| Rodzina produktów                            | GMS022 [GMS022] | Full EOC                        | 871155920798899 |                 |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                 | Kod zamówienia                  | 20798899        |                 |
| Liczba źródeł światła                        | 1               | Materiał Nr (12NC)              | 910400620718    |                 |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                 | Numerator - Quantity Per Pack   | 1               |                 |
| Zużycie energii                              | 36 W            | EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8711559207988   |                 |
| <b>Dane techniczne produktu</b>              |                 | Numerator - Packs per outer box | 5               |                 |
| Nazwa produktu na zamówieniu                 | GMS022 1 36 R-A | EAN/UPC - Opakowanie            | 8711559200095   |                 |

## Lineco TMS022

### Rysunki techniczne



#### Product

GMS022 1 36 R-A

