




TMS028

GMS028 1/2 58 L

GMS028, 58 W

TMS028 to belka ogólnego zastosowania dla 1 lub 2 świetlówek TL-D, zawierająca optyki do oświetlenia ogólnego. Może być zwieszana lub montowana na powierzchni. W ramach akcesoriów dostępne są raster z lameli, zaślepki oraz złączki do montażu w linii. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach).

Dane produktu

Informacje ogólne		Full EOC	
Rodzina produktów	GMS028 [GMS028]	Kod zamówienia	20826899
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Materiał Nr (12NC)	910400628018
Zużycie energii	58 W	Numerator - Quantity Per Pack	1
Dane techniczne produktu		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559208268
Nazwa produktu na zamówieniu	GMS028 1/2 58 L	Numerator - Packs per outer box	4
Pełna nazwa produktu	GMS028 1/2 58 L	EAN/UPC – Opakowanie	8711559203072