



TTX400 TL-D sínelemek

TTX400 583 5

A sínelemek közül választható elővezetékezett (TTX400) és vezeték nélküli (TTX410) verzió egyaránt. Az egyes sínmodulok (melyek lehetnek 1,2 ill. 3 lámpatest hosszúságúak) egyszerűen egymáshoz csatlakoztathatók a beépített elektronikus és mechanikus csatlakozók segítségével. A modulok széles skálája elérhető amelyek teljes mértékben cserélgethetők egymással, így a rendszert még rugalmasabbá teszi. Minden modul acélból készül fehér kivitelben. A lekerekített élek lecsökkentik a sérülés veszélyét. Lapos szalagkábel (5 ill. 7 vezetékes), beépített fázisválasztó, kapcsoló és érintésvédett elektronikus csatlakozás teszi a rendszert még biztonságosabbá ill. egyszerűbben szerelhetővé (ha a 3 fázis egyenlően kihasznált akkor a max áram 16A lehet). A rendszer mechanikai stabilitását a függesztőelemek darabszámával növelhetjük ill csökkenthetjük (max. 3 méter távolságra lehet tenni függesztőelemet 3 lámpatest hosszúságú modul esetében). A betápelem egyszerűen bepattintható a sínelemekbe mely mechanikus és elektronikus kapcsolatot is létrehoz ezáltal. A TTX400 5 ill. 7 vezetékes 2.5 mm²-es szalagkábelrel elővezetékezett. A 7 vezetékes rendszer fény szabályozásra ill. vészvilágításra lett kialakítva. Mindegyik verzióból elérhető 1, 2 ill. 3 lámpatest hosszúságú modul (36 W és 58 W egyaránt). 9 vezetékes verziók is rendelhetőek (7-eres szalagkábel plusz 2 ér kifestültségre a szabályozáshoz) a vészvilágító és a fény szabályozás egyszerre történő használatára. Továbbá elérhető az új verzió, amely esetében a TTX400 9 helyett, TTX400 7-et használhatunk az új TMX400 C-2R-rel kombinálva. Amely magába foglal egy 2 eres kábelt és csatlakozót. A sínelemek elérhetőek 5 vezetékes 1.5 mm²-es szalagkábelrel is.

Termék adatok





Általános információ	Működtető szerelvény
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]

TTX400 TL-D sínelemek

Működtetés és elektronika	
Csatlakoztatás	-
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	4 586 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TTX400 583 5

Teljes terméknev	TTX400 583 5
Full EOC	871155909349999
Rendelési kód	09349999
Cikkszám (12NC)	910400644418
Helyi kód	TTX4005835
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559093499
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559093505

Méretezett rajza



Product

TTX400 583 5

TTX400 TL-D sínelemek

