



TTX400 TL5 sínelemek

TTX400 493 7

Ez a sínes rendszer elővezetékezett (TTX400) elemekből áll folyamatos vagy egyedileg szerelt fénysávhoz. Az elemek egyszerűen összepattinthatók a beépített elektromos és mechanikai csatlakozóknak köszönhetően. A sínrendszer a cserélhető alkatrészek széles skálájával érhető el, így kiváló flexibilitást biztosít. A sínek fehérre festett acélból készülnek. A lekerekített sarkok csökkentik a sérülés kockázatát. Lapos szalagkábel (7 vagy 9 vezetékes), beépített fáziskapcsoló és csatlakozóelem teszi az elektromos csatlakozást egyszerűvé és biztonságossá (ha a 3 fázis egyenlően van használva, a maximum áramerősség 16A). A sínek és az összekötő elemek stabilitása határt szab a szükséges függesztőelemek számának. (max. 3 méterenként 493 sín használata esetén). Az elektromos egység elektromos és mechanikai csatlakozása a sínhez egyszerű bepattintással létrehozható. Az elővezetékezett TTX400 sínelemek 7 vagy 9 vezetékes 2.5 mm² átmérőjű szalagkábelrel vannak felszerelve. A 7 vezetékes lapos szalagkábel fényszabályozó rendszer vagy vészvilágítás beépítése esetén javasoljuk, mivel így nem szükséges extra vezetékek és csatlakozók behelyezése. A sínelemek 1, 2 vagy 3 db 49 vagy 54W lámpatest hosszában érhetők el.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]
Működtető szerelvény	-
Működtetés és elektronika	
Csatlakoztatás	-

Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	4 424 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TTX400 493 7

TTX400 TL5 sínelemek

Teljes terméknev	TTX400 493 7
Full EOC	871155929031799
Rendelési kód	29031799
Cikkszám (12NC)	910400670818
Helyi kód	TTX4004937
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559290317
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559290324

Méretezett rajza



Product

TTX400 493 7

