



TTX400 TL5 alumínium reflektorok

GMX570 49 C-NB

49 W


A TL-D alumínium reflektorokhoz viszonyítva a TL5 változatok kisebbek a fényforrás kisebb mérete miatt. Ezért egyszerűbben kezelhetők és kisebb helyet foglalnak el. Az egy darabból álló alumínium reflektorok elérhetők golyónyomott, matt és magasfényű változatokban. Különösen olyan alkalmazásokhoz javasoljuk, ahol széles, keskeny vagy nagyon keskeny fényeloszlásra van szükség, mint pl. logisztikai központok és raktárak. Egyszerűen felpattinthatók a TMX400 elektromos egységekre. E reflektorok magas hatásfoka költséghatékony megoldást eredményeznek. Kiegészítő klipszeket is szállítunk a reflektorokkal együtt a tökéletes folyamatos fénysáv kialakításhoz. Minden reflektor elérhető a 49W-os ill. 54W-os elektromos egység hosszában.

Termék adatok

Működtetés és elektronika		Full EOC	
Teljesítményfelvétel	49 W	Rendelési kód	29004199
Mechanika és tokozás		Cikkszám (12NC)	910400671318
Teljes hossz	1 479 mm	Számláló – mennyiség csomagonként	1
Termékadatok		EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559290041
A termék megrendelési neve	GMX570 49 C-NB	Számláló – csomag külső dobozonként	5
Teljes terméknev	GMX570 49 C-NB	EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559290058

TTX400 TL5 alumínium reflektorok

Méretezett rajza



Product

GMX570 49 C-NB

