



## 卤素照明灯

### QVF135 HAL-TDS500W K BK CN

Plusline Small (double-ended), 500 W

HaloLite 是一系列结构紧凑、坚固耐用、经济性佳的，多用途泛光灯具，采用卤素光源。压铸铝灯体重量轻，喷塑处理抗腐蚀。高档阳极氧化铝反射器，光效高。前开盖更换光源，后背接线盒连接电源，容易操作。全天候的结构设计，使清洁维护工作简单易行。

#### 产品数据

一般信息	
灯具系列代码	HAL-TDS [Plusline Small (double-ended)]
操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 Hz
功耗	500 W
机械和外壳	
外壳颜色	黑色

产品数据	
订单产品名称	QVF135 HAL-TDS500W K BK CN
完整的产品名称	QVF135 HAL-TDS500W K BK CN
完整产品代码	910401266580
订购代码	910401266580
材料编号 (12NC)	910401266580
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828687328
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12

## 卤素照明灯

### 二维绘图

