



TBH375

TBH375 2xTL-D58W HFP

TBH375, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF Performer

Balbestendige armaturen voor TL-D-fluorescentielampen, speciaal ontwikkeld voor toepassing in multifunctionele sporthallen en tennishallen. De dwarslamellen voorkomen dat de spelers direct in de lampen kijken. De sterke constructie van de behuizing beschermt de lampen tegen inslaande ballen. Geschikt voor op- en inbouw. Spiegeloptiek wordt met de armaturen meegeleverd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL-D [MASTER TL-D]
VSA	HFP [HF Performer]
Code productfamilie	TBH375 [TBH375]
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering

Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	2

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	58 W
Aansluiting	Instekconnector, 3-polig

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale breedte	313 mm

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]


Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
------------------------	---------------------

Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TBH375 2xTL-D58W HFP
Volledige productnaam	TBH375 2xTL-D58W HFP
Full EOC	871155905093500
Beschrijving lokale code	TBH375258HFP
Bestelcode	05093500
Materiaalnr. (12NC)	910401529003
Lokale code	TBH375258HFP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559050935
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559050935

TBH375

Maatschets



Product

TBH375 2xTL-D58W HFP

