



SmartForm TBS460

ZBS600 W2-F BL

SmartForm TBS460, Accessory

Parfaite illustration de la volonté de simplicité exprimée par Philips, la gamme d'encastres SmartForm se compose d'un éventail de luminaires modulaires très polyvalents. Disponibles dans des versions carrées et rectangulaires avec des lampes MASTER TL5, les luminaires SmartForm ont été spécialement conçus pour s'adapter à un large éventail de types de plafonds modulaires (grilles de modules de 600 mm) et de plafonds à découpe. Efficacité énergétique. Outre l'intégration de lampes MASTER TL5 à faible consommation et d'un ballast électronique, les luminaires encastrés SmartForm peuvent être équipés de commandes d'éclairage qui effectuent une détection de présence (ActiLume) et régulent l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour (ActiLume/Luxsense), afin de réduire davantage encore le coût de propriété global. Cette famille au label vert réduit aussi la consommation d'énergie – W/m^2 extrêmement bas – ainsi que les émissions de CO_2 . Encastré SmartForm TBS460 – « faisceau de lumière » ultra-plat. Les luminaires encastrés SmartForm à « faisceau de lumière » TBS460 sont articulés autour de micro-optiques de qualité et possèdent une hauteur intégrée de 45 mm à peine, ce qui les rendent idéaux pour des applications qui nécessitent des luminaires extrêmement plats, notamment les projets de rénovation où l'espace au plafond est très limité.

Données du produit

Informations générales		Code EOC	
Couleur des accessoires	Bleu	Code de commande	61282999
Code famille de produits	ZBS600 [ZBS600]	Code 12NC	910401593603
Données du produit		Quantité par pack	1
Nom du produit de la commande	ZBS600 W2-F BL	Code EAN – Produit/Boîte	8711559612829
Nom de produit complet	ZBS600 W2-F BL	Conditionnement par carton	50
		Codes EAN/UPC – Boîte	8711559612836

