



# Malaga SGS102

## SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60

MALAGA, E40, Classe di isolamento II, Riflettore mobile con vite a brugola, Universale per diametro da 42 a 60 mm

Malaga is a versatile road-lighting luminaire. It offers modern styling and quality lighting for safe and comfortable driving, and for area illumination, with low investment and maintenance costs. The optical system has been designed to deliver good beam control and light output. Malaga provides optimal illuminance and good uniformity when the mounting height approximately equals the road width and the mast spacing is approximately 3.5 times the road width. It is suitable for post-top and side-entry mounting; a wall-mounting bracket is also available.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40 [E40]
Fotocellula	-
Codice famiglia prodotto	SGS102 [MALAGA]
Marchio CE	SI
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Dati tecnici di illuminazione	
Tipo di ottica aree esterne	Riflettore mobile con vite a brugola
Meccanica e corpo	
Dispositivo di montaggio	Universale per diametro da 42 a 60 mm
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60
Nome completo prodotto	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60
Full EOC	871155927098200
Codice d'ordine	27098200
Codice materiale (12NC)	910401906612
Codice locale	000000027098200
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559270982
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8711559270982

# Malaga SGS102

## Disegno tecnico

