



Lineco TMS022

TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK

TMS022, 1, MASTER TL-D, 58 W, 840 neutrálna biela,
Vysokofrekvenčný regulátor

Lineco TMS022 je funkčné, energeticky účinné lištové svetidlo pre povrchovú montáž s jednou alebo dvomi lineárnymi žiarivkami TL-D. V ponuke sú mriežky pre symetrické alebo asymetrické vyžarovanie. Inštalácia je rýchla, jednoduchá a bez použitia nástrojov. Nastaviteľná svorkovnica umožňuje rýchle prepojenie (prostredníctvom centrálného káblového vstupu alebo cez koncové kryty). K dispozícii je tiež široká škála príslušenstva.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL-D [MASTER TL-D]
Predradník	HFR [Vysokofrekvenčný regulátor]
Kód radu produktov	TMS022 [TMS022]
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 až 240 V


Spotreba	58 W
Mechanické časti a teleso	
Vzdialenosť upevňovacích bodov (nom.)	300 mm
Celková dĺžka	462 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK
Úplný názov produktu	TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK

Lineco TMS022

Úplný kód produktu	871155911706500
Objednávkový kód	11706500
Č. materiálu (12NC)	910402204284
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711559117065

Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711559117065

Rozmerový obrázok



Product

TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK

