



Lineco TMS022

TMS022 1xTL-D36W HFS

TMS022, 1, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard

Oprawa TMS022 to funkcjonalna i ekonomiczna belka montażowa do 1 lub 2 świetlówek TL-D. Oferuje wybór dwóch odbłyśników, do oświetlenia symetrycznego i asymetrycznego. Instalacja jest prosta i nie wymaga zastosowania narzędzi. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach). Dostępny jest szeroki asortyment elementów dodatkowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HFS [HF Standard]
Rodzina produktów	TMS022 [TMS022]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Typ optyki	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Zużycie energii	36 W

Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	1 500 mm
Całkowita długość	1 787 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TMS022 1xTL-D36W HFS
Pełna nazwa produktu	TMS022 1xTL-D36W HFS
Full EOC	871155913556499
Kod zamówienia	13556499
Materiał Nr (12NC)	910402207403
Numerator - Quantity Per Pack	1

Lineco TMS022

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559135564
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711559135571

Rysunki techniczne



Product
TMS022 1xTL-D36W HFS

