



Lineco TMS022 UK

TMS022 1xTL-D58W HFSUK

TMS022, 1, MASTER TL-D, 58 W, HF Standard

Proponowane dwie wersje optyki, symetryczne i asymetryczne. Montaż jest prosty i bez-narzędziowy i może być przeprowadzony samodzielnie. Przyłączenie przewodów za pomocą kostki przyłączeniowej (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach oprawy). Dostępny szeroki zakres osprzętu typu zatrzaskowego.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HFS [HF Standard]
Rodzina produktów	TMS022 [TMS022]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	1
Typ optyki	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Zużycie energii	58 W

Mechanika i korpus

Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	900 mm
---------------------------------------	--------

Całkowita długość	1 525 mm
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I


Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
-------------------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TMS022 1xTL-D58W HFSUK
Pełna nazwa produktu	TMS022 1xTL-D58W HFSUK
Full EOC	871155913566300
Kod zamówienia	13566300
Materiał Nr (12NC)	910402208003
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559135663
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559135663

Rysunki techniczne



Product

TMS022 1xTL-D58W HFSUK

