



Lineco TMS022 UK

TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK

TMS022, 1, MASTER TL-D, 58 W, 840 neutralna biel, HF Standard

Proponowane dwie wersje optyki, symetryczne i asymetryczne. Montaż jest prosty i bez-narzędziowy i może być przeprowadzony samodzielnie. Przyłączenie przewodów za pomocą kostki przyłączeniowej (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach oprawy). Dostępny szeroki zakres osprzętu typu zatrzaskowego.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HFS [HF Standard]
Rodzina produktów	TMS022 [TMS022]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Zużycie energii	58 W

Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	900 mm
Całkowita długość	1 525 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK
Pełna nazwa produktu	TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK
Full EOC	871155913575500
Kod zamówienia	13575500
Materiał Nr (12NC)	910402208903
Numerator - Quantity Per Pack	1

Lineco TMS022 UK

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559135755
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559135755

Rysunki techniczne



Product
TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK

