



Lineco TMS022 UK

TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK

TMS022, 1, MASTER TL-D, 58 W, 840 neutrálna biela,
Vysokofrekvenčný, štandardný

Lineco TMS022 is a functional and economical surface-mounted batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps. It offers a choice of two optics, for symmetrical and asymmetrical lighting. Installation is quick and tool-less and can be carried out single-handedly. The repositionable contact block enables flexible connection (with cable entry centrally or via the end caps). A wide range of snap-on attachments is available.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL-D [MASTER TL-D]
Predradník	HFS [Vysokofrekvenčný, štandardný]
Kód radu produktov	TMS022 [TMS022]
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 až 240 V


Spotreba	58 W
Mechanické časti a teleso	
Vzdialenosť upevňovacích bodov (nom.)	900 mm
Celková dĺžka	1 525 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK
Úplný názov produktu	TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK

Lineco TMS022 UK

Úplný kód produktu	871155913575500
Objednávkový kód	13575500
Č. materiálu (12NC)	910402208903
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711559135755

Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711559135755

Rozmerový obrázok



Product

TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK

